

Spodní část krytu - ME 22,5 UTG/FE BUS/10 GN - 2853394

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Vestavné pouzdro, délka: 99 mm, Dolní část, příčné spojení: integrovaná konektor sběrnice, barva: zelená, šířka: 22,5 mm, výška: 114,5 mm, počet pólů příčného spojení: 10

Vaše výhody

- Výrobek patří k rodině produktů ME
- Montáž bez použití nástrojů
- v nabídce v konstrukčních šířkách 12,5 mm až 90 mm, modulárně rozšiřitelný
- Třída hořlavosti V0 dle UL 94
- Mnoho variant techniky připojení
- Montovatelný na nosnou lištu
- Volitelně s integrovaným nebo na nosnou lištu montovatelným konektorem sběrnice

Obchodní data

package_quantity	10
GTIN	4017918173012

Technické údaje

Všeobecné

Druh pouzdra	Vestavné pouzdro
Materiál pouzdra	Polyamid
Barva (RAL)	zelená (6021)

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 105 °C (v závislosti na ztrátovém výkonu)
----------------------------	--

Rozměry

Délka	99 mm
Konstrukční výška	114,5 mm
Šířka	22,5 mm
Hloubka	99 mm
	102 mm

Technické údaje

Připojka podle normy	CUL
Jmenovité napětí U _N	300 V
Jmenovitý proud I _N	8 A

Spodní část krytu - ME 22,5 UTG/FE BUS/10 GN - 2853394

Technické údaje

Technické údaje

Indikátor1	CUL1
Počet pólů	16
	4
	24

Normy a určování

Připojka podle normy	CUL
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27180401
eCl@ss 4.1	27180401
eCl@ss 5.0	27180506
eCl@ss 5.1	27180500
eCl@ss 6.0	27180800
eCl@ss 7.0	27182702
eCl@ss 8.0	27182702
eCl@ss 9.0	27182702

ETIM

ETIM 2.0	EC001031
ETIM 3.0	EC001031
ETIM 4.0	EC001031
ETIM 5.0	EC001031
ETIM 6.0	EC001031
ETIM 7.0	EC001031

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Aprobace

Spodní část krytu - ME 22,5 UTG/FE BUS/10 GN - 2853394

Aprobace

Podrobnosti schválení

cUL Recognized		
Usegroups	B	D
Jmenovité napětí UN	300 V	300 V
Jmenovitý proud IN	8 A	8 A
mm ² /AWG/kcmil		

EAC

Usegroups	B
Jmenovité napětí UN	
Jmenovitý proud IN	
mm ² /AWG/kcmil	

Usegroups	D
Jmenovité napětí UN	
Jmenovitý proud IN	
mm ² /AWG/kcmil	

--

--

--

--

--

--

cULus Recognized

Příslušenství

Záslepka

Spodní část krytu - ME 22,5 UTG/FE BUS/10 GN - 2853394

Příslušenství

ME B-SA/NS 35 - 2935959



ME B-KA - 2854173



Montážní materiál

ME DH27 NS 35 - 2908760



ME DH36 NS 35 - 2909895



ME LPZS - 2906911



Zástrčka desky plošných spojů

Spodní část krytu - ME 22,5 UTG/FE BUS/10 GN - 2853394

Příslušenství

IMC 1,5/10-ST-3,81 AU - 1943289



MC 1,5/10-ST-3,81 AU - 1879599



Výkresy

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>