

Můstek - BRIDGE- 7-3M - 2901698

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu. (<http://phoenixcontact.de/download>)



Smyčkový můstek 3fázový pro 7 modulů řady CONTACTRON se šroubovým připojením a šířkou pouzdra 22,5 mm, délka přípojného vedení: 3 m, s přiloženými koncovkami vodičů.

Vaše výhody

- Vhodné pouze pro konstrukční řady CONTACTRON se šroubovým připojením ELR H3...-SC-..., ELR H5...-SC-..., EMM...IFS
- Přemostění 2 až 10 přístrojů s max. rozestupem modulů 22,5 mm
- Výrazná úspora na kabeláži
- Až 575 V AC / 3 x 25 A

Obchodní data

package_quantity	1
GTIN	4046356624633

Technické údaje

Rozměry

Šířka	22,5 mm
Délka přípojného vedení	3 m

Všeobecné

rozsah provozního napětí	42 V AC ... 575 V AC
Provozní proud	≤ 25 A
Počet můstkovatelných modulů	7
Délka přípojného vedení	3 m
Barva	šedá
Průřez vodiče	2,5 mm ²

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
	Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27379201
------------	----------

Můstek - BRIDGE- 7-3M - 2901698

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27379100
eCl@ss 6.0	27379200
eCl@ss 7.0	27379201
eCl@ss 8.0	27379201
eCl@ss 9.0	27379201
eCl@ss 10.0.1	27371392

ETIM

ETIM 4.0	EC002498
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002498
ETIM 7.0	EC002498

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211802
UNSPSC 7.0901	39121402
UNSPSC 11	39121402
UNSPSC 12.01	39121402
UNSPSC 13.2	39121426

Aprobace

EAC / UL Listed / cUL Listed / UL Listed / cUL Listed /

Podrobnosti schválení

EAC ENEC

UL Listed ®

cUL Listed ®


®

®

Výkresy

Můstek - BRIDGE- 7-3M - 2901698

Aplikační výkres



Obrázek ukazuje variantu BRIDGE-4

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>