

## Můstek - BRIDGE-PT 3 - 2904491

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Smyčkový můstek 3fázový pro 3 moduly řady CONTACTRON s přípojkou push-in a šířkou pouzdra 22,5 mm, délka přípojného vedení: 3 m, s přiloženými koncovkami vodiče.

### Vaše výhody

- Přemostění 2 až 10 přístrojů s max. rozestupem modulů 22,5 mm
- Výrazná úspora na kabeláži
- Až 575 V AC / 3 x 25 A

### Obchodní data

package_quantity	1
GTIN	4046356842662

### Technické údaje

#### Rozměry

Délka přípojného vedení	3 m
-------------------------	-----

#### Všeobecné

rozsah provozního napětí	42 V AC ... 575 V AC
Provozní proud	≤ 25 A
Počet můstkovatelných modulů	3
Délka přípojného vedení	3 m
Barva	šedá
Průřez vodiče	2,5 mm <sup>2</sup>

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
	Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“

### Klasifikace

#### eCl@ss

eCl@ss 5.0	27379201
eCl@ss 5.1	27379100
eCl@ss 6.0	27379200

# Můstek - BRIDGE-PT 3 - 2904491

## Klasifikace

### eCl@ss

eCl@ss 7.0	27379201
eCl@ss 8.0	27379201
eCl@ss 9.0	27379201
eCl@ss 10.0.1	27371392

### ETIM

ETIM 4.0	EC002498
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002498
ETIM 7.0	EC002498


### UNSPSC


UNSPSC 6.01	30211802
UNSPSC 7.0901	39121402
UNSPSC 11	39121402
UNSPSC 12.01	39121402
UNSPSC 13.2	39121426


## Aprobace


EAC / UL Listed / cUL Listed / UL Listed / cUL Listed /


### Podrobnosti schválení

EAC 

UL Listed 

cUL Listed 





## Výkresy

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>