

Můstek - BRIDGE-PT 10 - 2904498

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Smyčkový můstek 3fázový pro 10 modulů řady CONTACTRON s přípojkou push-in a šířkou pouzdra 22,5 mm, délka přípojného vedení: 3 m, s přiloženými koncovkami vodiče.

Vaše výhody

- ✓ Přemostění 2 až 10 přístrojů s max. rozestupem modulů 22,5 mm
- ✓ Výrazná úspora na kabeláži
- ✓ Až 575 V AC / 3 x 25 A

Obchodní data

package_quantity	1
GTIN	4046356842648

Technické údaje

Rozměry

Délka přípojného vedení	3 m
-------------------------	-----

Všeobecné

rozsah provozního napětí	42 V AC ... 575 V AC
Provozní proud	≤ 25 A
Počet můstkovatelných modulů	10
Délka přípojného vedení	3 m
Barva	šedá
Průřez vodiče	2,5 mm ²

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
	Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27379201
eCl@ss 5.1	27379100
eCl@ss 6.0	27379200

Můstek - BRIDGE-PT 10 - 2904498

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 7.0	27379201
eCl@ss 8.0	27379201
eCl@ss 9.0	27379201
eCl@ss 10.0.1	27371392

ETIM

ETIM 4.0	EC002498
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002498
ETIM 7.0	EC002498

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211802
UNSPSC 7.0901	39121402
UNSPSC 11	39121402
UNSPSC 12.01	39121402
UNSPSC 13.2	39121426

Aprobace

EAC / UL Listed / cUL Listed / UL Listed / cUL Listed /

Podrobnosti schválení

EAC 

UL Listed 

cUL Listed 
--





Výkresy

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>