

## Čelní adaptér - FLKM 4X14-PA/AN/S7-1500 - 2907385

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu. (<http://phoenixcontact.de/download>)



Čelní adaptér VARIOFACE, pro analogové moduly 35 mm SIMATIC® S7-1500, připojitelných 4x 2 nebo 2x 2 kanály (40- nebo 20pólové moduly).

### Obchodní data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| package_quantity | 1             |
| GTIN             | 4055626255712 |

### Technické údaje

#### Podmínky okolí

|   |                  |
|---|------------------|
| Teplota prostředí (provoz)              | -25 °C ... 60 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
| Druh ochrany                            | IP00             |
|   | IP00             |

#### Všeobecné

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Max. přípustné provozní napětí | < 50 V DC      |
| Maximální přípustný proud      | 1 A (na trasu) |
| Jmenovitý provozní režim       | 100 % ED       |
| Druh ochrany                   | IP00           |

#### Data připojení 1

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Označení přípojky | Úroveň pole          |
| Typ připojení     | IDC/FLK lišta s trny |
| Počet přípojek    | 4                    |
| Počet pólů        | 14                   |
| Rozteč            | 2,54 mm              |

#### Podporovaná řídicí jednotka

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Řídicí jednotka    | SIEMENS S7-1500     |
| - vhodná V/V karta | 6ES7 531-7NF10-0AB0 |
|                    | 6ES7 531-7KF00-0AB0 |
|                    | 6ES7 532-5HF00-0AB0 |
|                    | 6ES7 532-5HD00-0AB0 |
|                    | 6ES7 531-7NF00-0AB0 |
|                    | 6ES7 531-7PF00-0AB0 |

# Čelní adaptér - FLKM 4X14-PA/AN/S7-1500 - 2907385

## Technické údaje

Podporovaná řídicí jednotka

|  |                     |
|--|---------------------|
|  | 6ES7 532-5ND00-0AB0 |
|--|---------------------|

Normy a určování

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| <b>Normy/předpisy</b>          | IEC 61131-2 |
| <b>Jmenovité rázové napětí</b> | 0,5 kV      |
| <b>Stupeň znečištění</b>       | 2           |
| <b>Kategorie přepětí</b>       | II          |

Environmental Product Compliance

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>China RoHS</b> | Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let                       |
|                   | Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“ |

## Klasifikace

eCl@ss

|                   |          |
|-------------------|----------|
| <b>eCl@ss 5.0</b> | 27249290 |
| <b>eCl@ss 5.1</b> | 27249290 |
| <b>eCl@ss 6.0</b> | 27249200 |
| <b>eCl@ss 7.0</b> | 27249290 |
| <b>eCl@ss 8.0</b> | 27249290 |
| <b>eCl@ss 9.0</b> | 27242292 |

ETIM

|                 |          |
|-----------------|----------|
| <b>ETIM 4.0</b> | EC002584 |
| <b>ETIM 5.0</b> | EC002584 |
| <b>ETIM 6.0</b> | EC002584 |
| <b>ETIM 7.0</b> | EC002584 |


UNSPSC


|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>UNSPSC 13.2</b> | 32151601 |
|--------------------|----------|


## Aprobace

UL Listed / cUL Listed / EAC / cULus Listed /

Podrobnosti schválení

|  |
|--|
| <b>UL Listed</b>  |
|--|

|   |
|---|
| <b>cUL Listed</b>  |
|---|

|  |
|--|
| <b>EAC</b>  |
|--|

# Čelní adaptér - FLKM 4X14-PA/AN/S7-1500 - 2907385

Aprobace

cULus Listed 

Příslušenství

**Systémový kabel**

FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK - 2288914



FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - 2288930



FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK - 2288956



FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK - 2288972



FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK - 2290834



## Čelní adaptér - FLKM 4X14-PA/AN/S7-1500 - 2907385

### Příslušenství

FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - 2296980



FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - 2297002



FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - 2299013



FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - 2299026



FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK - 2305965



FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK - 2305981



## Čelní adaptér - FLKM 4X14-PA/AN/S7-1500 - 2907385

### Příslušenství

---

FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK - 2304759



FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK - 2304762



FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK - 2304717



### Předávací modul

---

VIP-3/PT/2FLK14/AN/2P/S7-1500A - 2908465



VIP-3/SC/2FLK14/AN/2P/S7-1500A - 2908464



# Čelní adaptér - FLKM 4X14-PA/AN/S7-1500 - 2907385

## Příslušenství

VIP-3/PT/2FLK14/AN/2P/S7-1500B - 2908846



VIP-3/SC/2FLK14/AN/2P/S7-1500B - 2908845



FLKM-2FLK14/KDS3-MT/AN/S7-1500 - 2909894



## Výkresy

### Schéma zapojení




Schéma připojení FLKM 4X14-PA/AN/S7-1500

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>