

## Čelní adaptér - FLKM 50-PA/AN/S7-1500 - 2907386

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu. (<http://phoenixcontact.de/download>)



Čelní adaptér VARIOFACE, pro analogové moduly 35 mm SIMATIC® S7-1500, připojitelných 8 kanálů (40- nebo 20pólové moduly).

### Obchodní data

package_quantity	1
GTIN	4055626255705

### Technické údaje

#### Podmínky okolí

Teplota prostředí (provoz)	-25 °C ... 60 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-40 °C ... 70 °C
Druh ochrany	IP00
	IP00

#### Všeobecné

Max. přípustné provozní napětí	< 50 V DC
Maximální přípustný proud	1 A (na trasu)
Jmenovitý provozní režim	100 % ED
Druh ochrany	IP00

#### Data připojení 1

Označení přípojky	Úroveň pole
Typ připojení	IDC/FLK lišta s trny
Počet přípojek	1
Počet pólů	50
Rozteč	2,54 mm

#### Data připojení 2

Označení přípojky	Napájení
-------------------	----------

#### Podporovaná řídicí jednotka

Řídicí jednotka	SIEMENS S7-1500
- vhodná V/V karta	6ES7 531-7KF00-0AB0
	6ES7 531-7NF00-0AB0
	6ES7 531-7NF10-0AB0
	6ES7 531-7PF00-0AB0

# Čelní adaptér - FLKM 50-PA/AN/S7-1500 - 2907386

## Technické údaje

Podporovaná řídicí jednotka

	6ES7 532-5HF00-0AB0
--	---------------------

Normy a určování

<b>Normy/předpisy</b>	IEC 61131-2
<b>Jmenovité rázové napětí</b>	0,5 kV
<b>Stupeň znečištění</b>	2
<b>Kategorie přepětí</b>	II

Environmental Product Compliance

<b>China RoHS</b>	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
	Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“

## Klasifikace

eCl@ss

<b>eCl@ss 5.0</b>	27249290
<b>eCl@ss 5.1</b>	27249290
<b>eCl@ss 6.0</b>	27249200
<b>eCl@ss 7.0</b>	27249290
<b>eCl@ss 8.0</b>	27249290
<b>eCl@ss 9.0</b>	27242292

ETIM

<b>ETIM 4.0</b>	EC002584
<b>ETIM 5.0</b>	EC002584
<b>ETIM 6.0</b>	EC002584
<b>ETIM 7.0</b>	EC002584


UNSPSC


<b>UNSPSC 13.2</b>	32151601
--------------------	----------


## Aprobace

UL Listed / cUL Listed / EAC / cULus Listed /

Podrobnosti schválení

<b>UL Listed</b> 
--

<b>cUL Listed</b> 
---

<b>EAC</b> 
--

# Čelní adaptér - FLKM 50-PA/AN/S7-1500 - 2907386

Aprobace

cULus Listed 

Příslušenství

**Systémový kabel**

FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK - 2289078



FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK - 2289094



FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK - 2289117



FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK - 2289133



FLK 50/EZ-DR/ 500/KONFEK - 2289586



## Čelní adaptér - FLKM 50-PA/AN/S7-1500 - 2907386

### Příslušenství

FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - 2299107



FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - 2299123



FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - 2299136



FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - 2299149



CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,0M - 2314147



CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,0M - 2314163



# Čelní adaptér - FLKM 50-PA/AN/S7-1500 - 2907386

## Příslušenství

---

CABLE-FLK50/0,14/HF/ 3,0M - 2314189



CABLE-FLK50/0,14/HF/ 4,0M - 2314192



CABLE-FLK50/0,14/HF/ 5,0M - 2314202



## Předávací modul

VIP-3/PT/FLK50/AN/S7-1500 - 2908496



VIP-3/SC/FLK50/AN/S7-1500 - 2908495



# Čelní adaptér - FLKM 50-PA/AN/S7-1500 - 2907386

## Příslušenství


VIP-3/PT/FLK50/AN/2P/S7-1500 - 2908499



VIP-3/SC/FLK50/AN/2P/S7-1500 - 2908497



FLKM 50/KDS3-MT/PPA/S7-1500 - 2909893



## Výkresy

### Schéma zapojení




Schéma připojení FLKM 50-PA/AN/S7-1500

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>