

Spodní část krytu - ME 22,5 UTG GY - 2909536

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu. (<http://phoenixcontact.de/download>)



Vestavné pouzdro, délka: 99 mm, bez větrací šterbiny, Dolní část, příčné spojení: bez konektoru sběrnice, barva: šedá, šířka: 22,5 mm, výška: 114,5 mm, počet pólů příčného spojení: není relevantní

Vaše výhody

- Výrobek patří k rodině produktů ME
- Montáž bez použití nástrojů
- v nabídce v konstrukčních šířkách 12,5 mm až 90 mm, modulárně rozšiřitelný
- Třída hořlavosti V0 dle UL 94
- Mnoho variant techniky připojení
- Montovatelný na nosnou lištu
- Volitelně s integrovaným nebo na nosnou lištu montovatelným konektorem sběrnice

Obchodní data

package_quantity	100
GTIN	4017918404512

Technické údaje

Všeobecné

Druh pouzdra	Vestavné pouzdro
Materiál pouzdra	Polyamid
Barva (RAL)	šedá (7042)

Okolní podmínky

Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-40 °C ... 70 °C
teplota okolí (montáž)	-5 °C ... 100 °C
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C (v závislosti na ztrátovém výkonu)

Rozměry

Délka	99 mm
Konstrukční výška	114,5 mm
Šířka	22,5 mm
Hloubka	99 mm
	102 mm

Technické údaje

Ztrátový výkon bez odstupu	5,7 W
----------------------------	-------

Spodní část krytu - ME 22,5 UTG GY - 2909536

Technické údaje

Technické údaje

Ztrátový výkon s odstupem 20 mm	10,1 W
Počet pólů	16
	4

Normy a určování

Třída hořlavosti podle UL 94	V0
------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27180401
eCl@ss 4.1	27180401
eCl@ss 5.0	27180506
eCl@ss 5.1	27180500
eCl@ss 6.0	27180800
eCl@ss 7.0	27182702
eCl@ss 8.0	27182702
eCl@ss 9.0	27182702

ETIM

ETIM 2.0	EC001031
ETIM 3.0	EC001031
ETIM 4.0	EC001031
ETIM 5.0	EC001031
ETIM 6.0	EC001031
ETIM 7.0	EC001031

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501


Aprobace

UL Recognized /

Podrobnosti schválení

Spodní část krytu - ME 22,5 UTG GY - 2909536

Aprobace

UL Recognized 

Příslušenství

Kódovací prvek

CR-MSTB - 1734401



CP-MSTB - 1734634



Střední část vestavného pouzdra

ME 45 UTM GN - 2853404



ME 45 UTM G GN - 2853417



Montážní materiál

Spodní část krytu - ME 22,5 UTG GY - 2909536

Příslušenství

ME-SAS - 2853899



ME LPZS - 2906911




ME MF 17,5 - 2908281



Deska plošných spojů

ME LP - 2906908



Zemnicí kontakt

ME FE-CONTACT - 2908294



Záslepka

Spodní část krytu - ME 22,5 UTG GY - 2909536

Příslušenství

ME B-22,5 MSTBO GY - 2914152



Příslušenství

ME B-22,5 MKDSO GY - 2706904



Výkresy

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>