

## Slave protokolový čip - IBS SUPI 4 TQFP - 2988117

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



INTERBUS Slave-protokolový čip

### Obchodní data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| package_quantity | 160           |
| GTIN             | 4046356341752 |

### Technické údaje

#### Rozměry

|         |       |
|---------|-------|
| Šířka   | 10 mm |
| Výška   | 1 mm  |
| Hloubka | 10 mm |
| Délka   | 10 mm |

#### Okolní podmínky

|   |  |
|---|--|
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -65 °C ... 150 °C (při max.60 %)                           |
| Teplota prostředí (provoz)              | -40 °C ... 85 °C (při max. 75% vlhkosti vzduchu v provozu) |

#### Modul

|                      |  |
|----------------------|--|
| IC-napájecí napětí   | 3,3 V DC $\pm$ 10 % (DC)   |
| Příkon typický       | 20 mA  |
| Typ připojení        | Dálková sběrnice, periferní sběrnice nebo instalace dálkové sběrnice   |
| Rozhraní             | INTERBUS   |
| Interní délka dat    | 64 Byte IN / 64 Byte OUT   |
| Uživatelské rozhraní | Rozhraní MFP, digitální vstup/výstup (16 IN/16 OUT, 32 IN, 32 OUT), paralelní a sériový port pro mikroprocesor |

#### Všeobecné

|           |         |
|-----------|---------|
| Provedení | TQFP 64 |
|-----------|---------|

#### Environmental Product Compliance

|            |   |
|------------|---|
| China RoHS | Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e |
|            | Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami                      |

## Slave protokolový čip - IBS SUPI 4 TQFP - 2988117

### Klasifikace

#### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27250201 |
| eCl@ss 4.1 | 27250201 |
| eCl@ss 5.0 | 27250203 |
| eCl@ss 5.1 | 27249200 |
| eCl@ss 6.0 | 27242600 |
| eCl@ss 7.0 | 27242608 |
| eCl@ss 8.0 | 27242608 |
| eCl@ss 9.0 | 27242605 |

#### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC001433 |
| ETIM 3.0 | EC001601 |
| ETIM 4.0 | EC001601 |
| ETIM 5.0 | EC001604 |
| ETIM 6.0 | EC001604 |
| ETIM 7.0 | EC001604 |

#### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 43172015 |
| UNSPSC 7.0901 | 43201404 |
| UNSPSC 11     | 43172015 |
| UNSPSC 12.01  | 43201404 |
| UNSPSC 13.2   | 32151602 |

### Výkresy

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>