

Můstek s izolační podporou - SCBI 10-8,15 ISO - 3000417

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Můstek s izolační podporou, pro spínatelné příčné můstkování, s izolačním límcem, rozteč: 8,2 mm, počet pólů: 10, barva: stříbrná

Obchodní data

package_quantity	10
GTIN	4046356574228

Technické údaje

Technické údaje

Barva	stříbrná
Materiálem	měď
Počet pólů	10
Rozteč	8,2 mm
Zatěžovací proud maximální	24 A

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141111
eCl@ss 4.1	27141199
eCl@ss 5.0	27141140
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141140
eCl@ss 8.0	27141140
eCl@ss 9.0	27141140

ETIM

ETIM 3.0	EC000489
----------	----------

Můstek s izolační podporou - SCBI 10-8,15 ISO - 3000417

Klasifikace

ETIM

ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489
ETIM 6.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211709
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121426
UNSPSC 12.01	39121426
UNSPSC 13.2	39121426

Aprobace

EAC / EAC /

Podrobnosti schválení

EAC EAC

EAC

Příslušenství

Šroubovací nástroj

SZF 1-0,6X3,5 - 1204517



SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - 1212587



Výkresy

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/3000417>



<http://www.phoenixcontact.com>