

Spínací můstek - USBR 2-11 - 3001356

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Spínací můstek, počet pólů: 2, barva: stříbrná

Obchodní data

package_quantity	50
GTIN	4046356857284

Technické údaje

Všeobecné

Počet pólů	2
Potenciály	2
Barva	stříbrná

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
	Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141199
eCl@ss 4.1	27141199
eCl@ss 5.0	27141140
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141140
eCl@ss 8.0	27141140
eCl@ss 9.0	27141140

ETIM

ETIM 2.0	EC000489
ETIM 3.0	EC000489
ETIM 4.0	EC000489

Spínací můstek - USBR 2-11 - 3001356

Klasifikace

ETIM

ETIM 5.0	EC002641
ETIM 6.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211829
UNSPSC 7.0901	39121426
UNSPSC 11	39121426
UNSPSC 12.01	39121426
UNSPSC 13.2	39121426

Aprobace

EAC /

Podrobnosti schválení

EAC ENE

Výkresy

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>