

Zkušební adaptér - PAIS-4-FIX VT - 3032802

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Zkušební adaptér, pro 4mm zkušební zástrčku a svorky s dělením 5,2 mm, 6,2 mm a 8,2 mm, barva: fialová

Vaše výhody

- ✓ Kontaktování a připevnění na libovolném místě v prostoru pro funkční prvek
- ✓ Zkušební adaptér k uchycení bezpečnostních zkušebních zásuvek o průměru 4 mm

Obchodní data

package_quantity	10
GTIN	4055626369365

Technické údaje

Rozměry

Výška	51,5 mm
Délka	5,8 mm
Šířka	5,8 mm
Průměr	5,8 mm
Průměr trnu	2,4 mm

Všeobecné

Poznámka	Při zasunutí bezpečné pro dotyk prsty, chráněno před nezáměrným přímým dotykem dle normy DIN EN 50274
	Nezapojovat pod napětím
	Testovací příslušenství s aretací, vhodný proto pouze k jednorázovému zastrčení
Barva	fialová

Materiálem	měď
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 125 °C
Maximální napětí	250 V
Zatěžovací proud maximální	10 A
Cykly zapojení	1

Normy a určování

Třída hořlavosti podle UL 94	V0
------------------------------	----

Zkušební adaptér - PAIS-4-FIX VT - 3032802

Technické údaje

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141127
eCl@ss 4.1	27141127
eCl@ss 5.0	27141127
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141148
eCl@ss 8.0	27141148
eCl@ss 9.0	27141148

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC002255
ETIM 5.0	EC002255
ETIM 6.0	EC002555
ETIM 7.0	EC002555

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211812
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121411
UNSPSC 12.01	39121411
UNSPSC 13.2	39121410

Aprobace

EAC /

Podrobnosti schválení

EAC ENE

Výkresy