

Dvoupatrová svorkovnice - PTTBS 2,5 RD - 3209607

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Dvoupatrová svorkovnice, typ připojení: Svorky Push-in, průřez: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, šířka: 5,2 mm, barva: červená, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

Vaše výhody

- ✓ Připojovací svorky push-in se vyznačují kromě vlastností systému CLIPLINE complete jednoduchým zapojením vodičů s koncovkou vodiče nebo tuhými vodiči bez pomoci nástrojů.
- ✓ Kompaktní provedení a čelní připojení umožňují zapojení na nejmenším prostoru
- ✓ Kromě možnosti ověření ve zdvojeném prostoru pro funkční prvek je u všech svorek k dispozici dodatečný měřicí bod



Obchodní data

package_quantity	50
GTIN	4055626076508

Technické údaje

Všeobecné

Počet pater	2
Počet přípojek	4
jmenovitý průřez	2,5 mm ²
Barva	červená
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Všeobecné

Zatěžovací rázové napětí	6 kV
Kategorie přepětí	III
skupina izolačního materiálu	I
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce	0,77 W (při připojení několika pater se hodnota znásobí)
Připojka podle normy	IEC 60947-7-1
Jmenovitý proud I _N	22 A
Zatěžovací proud maximální	24 A (při průřezu vodiče 4 mm ²)
Jmenovité napětí U _N	500 V
Otevřená boční stěna	Ano

Dvoupatrová svorkovnice - PTTBS 2,5 RD - 3209607

Technické údaje

Rozměry

Šířka	5,2 mm
Délka	78 mm
Výška NS 35/7,5	55 mm
Výška NS 35/15	62,5 mm

Data připojení

Typ připojení	Svorky Push-in
Min. průřez vodiče, tuhý	0,14 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	4 mm ²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,14 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	2,5 mm ²
Průřez vodiče AWG min.	26
Průřez vodiče AWG max.	12
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra min	0,14 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra max.	2,5 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastické pouzdro max.	0,14 mm ²
	2,5 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. TWIN-AEH s plastickým pouzdrům max	0,5 mm ²
Délka odizolování	8 mm ... 10 mm
válečkový kalibr	A3

Normy a určování

Připojka podle normy	IEC 60947-7-1
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141121
eCl@ss 4.1	27141121
eCl@ss 5.0	27141120
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141120
eCl@ss 9.0	27141120

Dvoupatrová svorkovnice - PTTBS 2,5 RD - 3209607

Klasifikace

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897
ETIM 6.0	EC000897
ETIM 7.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Aprobace

IECEX / ATEX / UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized / CSA / LR / NK / ABS / UL Recognized / cUL Recognized /
IECEE CB Scheme / VDE Zeichengenehmigung / DNV GL / EAC / RS / cULus Recognized /

Podrobnosti schválení

IECEX	
Jmenovité napětí UN	440 V
Jmenovitý proud IN	19 A
mm²/AWG/kcmil	0.14-2.5

ATEX 	
Jmenovité napětí UN	440 V
Jmenovitý proud IN	19 A
mm²/AWG/kcmil	0.14-2.5

UL Recognized 	
Jmenovité napětí UN	300 V
Jmenovitý proud IN	20 A
mm²/AWG/kcmil	24-12

cUL Recognized 	
Jmenovité napětí UN	300 V

Dvoupatrová svorkovnice - PTTBS 2,5 RD - 3209607

Aprobace

Jmenovitý proud IN	20 A
mm²/AWG/kcmil	24-12

cULus Recognized 

CSA 			
Usegroups	B	C	D
Jmenovité napětí UN	300 V	300 V	600 V
Jmenovitý proud IN	20 A	20 A	5 A
mm²/AWG/kcmil	26-12	26-12	26-12

LR 

NK ClassNK

ABS

		
Usegroups	B	C
Jmenovité napětí UN	300 V	300 V
Jmenovitý proud IN	20 A	20 A
mm²/AWG/kcmil	24-12	24-12

		
Usegroups	B	C
Jmenovité napětí UN	300 V	300 V
Jmenovitý proud IN	20 A	20 A
mm²/AWG/kcmil	24-12	24-12

IECEE CB Scheme 	
Jmenovité napětí UN	500 V
Jmenovitý proud IN	
mm²/AWG/kcmil	0.2-2.5

VDE Zeichengenehmigung 	
Jmenovité napětí UN	500 V
Jmenovitý proud IN	22 A
mm²/AWG/kcmil	0.2-2.5

Dvoupatrová svorkovnice - PTTBS 2,5 RD - 3209607

Aprobace

DNV GL #	
Jmenovité napětí UN	
Jmenovitý proud IN	
mm²/AWG/kcmil	

EAC 

RS 
--

 US
--

Příslušenství

Oddělovací deska sekcí

ATP-STTB 4 - 3030747



Koncový kryt

D-STTBS 2,5 - 3038503



Šroubovací nástroj

SZF 1-0,6X3,5 - 1204517



Dvoupatrová svorkovnice - PTTBS 2,5 RD - 3209607

Příslušenství

ST-BW - 1207608



Nosiče štítků

STP 5-2-ZB - 3037643



GBS-ZB/26X6 - 0809298



Popisky svorek, nepotištěný

GBS 5-25X12 - 0810588



ZB 5 :UNBEDRUCKT - 1050004



Dvoupatrová svorkovnice - PTTBS 2,5 RD - 3209607

Příslušenství

UC-TM 5 - 0818108



UCT-TM 5 - 0828734



ZBF 5:UNBEDRUCKT - 0808642



UC-TMF 5 - 0818153



UCT-TMF 5 - 0828744




Dokumentace

Dvoupatrová svorkovnice - PTTBS 2,5 RD - 3209607

Příslušenství

PT-IL - 3208090



Záslepka

CEC 2,5 - 3062757



Zástrčka pro instalaci elektron. prvku

P-CO 2-5 R47K - 3032447



Výstražný štítek potištěný

WS PT 2,5 - 1029026



WS-DIO PT 2,5 - 1029037



Dvoupatrová svorkovnice - PTTBS 2,5 RD - 3209607

Příslušenství

Zástrčný můstek

FBS 2-5 - 3030161



FBS 3-5 - 3030174



FBS 4-5 - 3030187



FBS 5-5 - 3030190



FBS 10-5 - 3030213



Dvoupatrová svorkovnice - PTTBS 2,5 RD - 3209607

Příslušenství

FBS 20-5 - 3030226



FBS 50-5 - 3038930



FBSR 2-5 - 3033702



FBSR 3-5 - 3001591



FBSR 4-5 - 3001592



FBSR 5-5 - 3001593



Dvoupatrová svorkovnice - PTTBS 2,5 RD - 3209607

Příslušenství

FBSR 10-5 - 3033710



FBS 2-5 BU - 3036877



FBS 3-5 BU - 3036880



FBS 4-5 BU - 3036893



FBS 5-5 BU - 3036903



Dvoupatrová svorkovnice - PTTBS 2,5 RD - 3209607

Příslušenství

FBS 10-5 BU - 3036916



FBS 20-5 BU - 3036929



FBS 50-5 BU - 3032114



Vertikální můstek

FBS-PV - 3032185



Nosná lišta

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



Dvoupatrová svorkovnice - PTTBS 2,5 RD - 3209607

Příslušenství

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



Dvoupatrová svorkovnice - PTTBS 2,5 RD - 3209607

Příslušenství

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



Dvoupatrová svorkovnice - PTTBS 2,5 RD - 3209607

Příslušenství

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



NS 35/15 CAP - 1206573



Dvoupatrová svorkovnice - PTTBS 2,5 RD - 3209607

Příslušenství

NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



Popisky svorek, potištěné

ZB 5 CUS - 0824962



ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1050017



ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 1050020



ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 1050033



Dvoupatrová svorkovnice - PTTBS 2,5 RD - 3209607

Příslušenství

ZB 5,LGS:L1-N,PE - 1050415



UC-TM 5 CUS - 0824581



UCT-TM 5 CUS - 0829595



ZBF 5 CUS - 0825025



ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0808671



ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 0808697



Dvoupatrová svorkovnice - PTTBS 2,5 RD - 3209607

Příslušenství

ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - 0810821



ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 0810863



UC-TMF 5 CUS - 0824638



UCT-TMF 5 CUS - 0829658



Zkušební zástrčka

MPS-MT - 0201744



Dvoupatrová svorkovnice - PTTBS 2,5 RD - 3209607

Příslušenství

PS-5 - 3030983



PS-5/2,3MM RD - 3038723



Izolační pouzdro

MPS-IH WH - 0201663



MPS-IH RD - 0201676



MPS-IH BU - 0201689



Dvoupatrová svorkovnice - PTTBS 2,5 RD - 3209607

Příslušenství

MPS-IH YE - 0201692



MPS-IH GN - 0201702



MPS-IH GY - 0201728



MPS-IH BK - 0201731



ISH 2,5/0,2 - 3002843



ISH 2,5/0,5 - 3002856



Dvoupatrová svorkovnice - PTTBS 2,5 RD - 3209607

Příslušenství

ISH 2,5/1,0 - 3002869



Zásuvka pro zkušební zástrčku

PAI-4-FIX-5/6 BU - 3035975



PAI-4-FIX-5/6 OG - 3035974



PAI-4-FIX-5/6 YE - 3035977



PAI-4-FIX-5/6 RD - 3035976



Dvoupatrová svorkovnice - PTTBS 2,5 RD - 3209607

Příslušenství

PAI-4-FIX-5/6 GN - 3035978



PAI-4-FIX-5/6 BK - 3035980



PAI-4-FIX-5/6 GY - 3035982



PAI-4-FIX-5/6 VT - 3035979



PAI-4-FIX-5/6 BN - 3035981



PAI-4-FIX-5/6 WH - 3035983



Dvoupatrová svorkovnice - PTTBS 2,5 RD - 3209607

Příslušenství

Oddělovací deska

DP PS-5 - 3036725



Plánovací a označovací software

CLIP-PROJECT ADVANCED - 5146040



CLIP-PROJECT PROFESSIONAL - 5146053



Koncovka

CLIPFIX 35 - 3022218



CLIPFIX 35-5 - 3022276



Dvoupatrová svorkovnice - PTTBS 2,5 RD - 3209607

Příslušenství

E/NS 35 N - 0800886



Nástroj pro lisování konektorů

CRIMPFOX CENTRUS 6S - 1213144



CRIMPFOX CENTRUS 10S - 1213154



CRIMPFOX CENTRUS 6H - 1213146



CRIMPFOX CENTRUS 10H - 1213156



Dvoupatrová svorkovnice - PTTBS 2,5 RD - 3209607

Příslušenství

CRIMPFOX 10S - 1212045



CRIMPFOX 6H - 1212046



CRIMPFOX 2,5-M - 1212719



CRIMPFOX 6-M - 1212720



CRIMPFOX 6 - 1212034



CRIMPFOX 6T - 1212037



Dvoupatrová svorkovnice - PTTBS 2,5 RD - 3209607

Příslušenství

CRIMPFOX 6T-F - 1212038



CRIMPFOX 6S-F - 1212043



CRIMPFOX-M - 1212072



Výkresy

Schéma zapojení



Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>