

Zástrčka - PP 2,5/ 1-M BU - 3211275

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Zástrčka, Střední prvek, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Svorky Push-in, počet přípojek: 1, počet pólů: 1, průřez: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, šířka: 5,2 mm, výška: 41,2 mm, barva: modrá

Vaše výhody

- ✓ Díky samoosaditelným zástrčkám COMBI s technikou Push-in je pro každé zadání úlohy v nabídce řešení, které může být realizováno samotným uživatelem
- ✓ Vysoká bezpečnost díky provedení chráněnému proti dotyku prstem
- ✓ Ochrana proti chybnému připojení díky individuálním možnostem kódování
- ✓ Rozsáhlé, volitelně nasaditelné příslušenství k dispozici
- ✓ Bezpečný v aplikaci díky výkonnému zásuvkovému kontaktu zabezpečenému proti otřesům
- ✓ Flexibilní díky samostatně osaditelným konektorům

Obchodní data

package_quantity	50
GTIN	4055626285283

Technické údaje

Všeobecné

Počet pólů	1
Počet pater	1
Počet přípojek	1
Potenciály	1
jmenovitý průřez	2,5 mm ²
Barva	modrá
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Oblast použití	Konstrukce strojů
	Konstrukce zařízení

Všeobecné

Zatěžovací rázové napětí	6 kV
Stupeň znečištění	3
Kategorie přepětí	III
skupina izolačního materiálu	I

Zástrčka - PP 2,5/ 1-M BU - 3211275

Technické údaje

Všeobecné

Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce	0,77 W
Zatěžovací proud maximální	24 A (při průřezu vodiče 4 mm²)
Jmenovitý proud I _N	24 A
Jmenovité napětí U _N	800 V
Otevřená boční stěna	Ne

Rozměry

Šířka	5,2 mm
Délka	16 mm
Výška	41,2 mm
Výška stavby	25,6 mm
Rozteč	5,2 mm

Data připojení

Typ připojení	Svorky Push-in
Délka odizolování	8 mm ... 10 mm
Připojka podle normy	IEC 61984
Min. průřez vodiče, tuhý	0,14 mm²
Max. průřez vodiče, tuhý	4 mm²
Průřez vodiče AWG min.	26
Průřez vodiče AWG max.	12
Min. průřez vodiče, ohebný	0,14 mm²
Max. průřez vodiče, ohebný	2,5 mm²
Min. průřez vodiče ohebný AWG	26
Průřez vodiče, ohebný, AWG max	14
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra min	0,14 mm²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra max.	2,5 mm²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastické pouzdro max.	0,14 mm²
	2,5 mm²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. TWIN-AEH s plastickým pouzdem max	0,5 mm²
válečkový kalibr	A3

Normy a určování

Připojka podle normy	IEC 61984
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Zástrčka - PP 2,5/ 1-M BU - 3211275

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141151
eCl@ss 8.0	27141151
eCl@ss 9.0	27141151

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC002021
ETIM 5.0	EC002021
ETIM 6.0	EC002021
ETIM 7.0	EC002021

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211802
UNSPSC 7.0901	39121402
UNSPSC 11	39121402
UNSPSC 12.01	39121402
UNSPSC 13.2	39121402

Aprobace

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized /

Podrobnosti schválení

CSA ®		
Usegroups	B	C
Jmenovité napětí UN	600 V	600 V
Jmenovitý proud IN	20 A	20 A
mm²/AWG/kcmil	26-12	26-12

UL Recognized ㉔		
Usegroups	B	C
Jmenovité napětí UN	600 V	600 V
Jmenovitý proud IN	20 A	20 A
mm²/AWG/kcmil	26-12	26-12

Zástrčka - PP 2,5/ 1-M BU - 3211275

Aprobace

cUL Recognized 		
Use groups	B	C
Jmenovité napětí UN	600 V	600 V
Jmenovitý proud IN	20 A	20 A
mm²/AWG/kcmil	26-12	26-12

EAC 

cULus Recognized 

Příslušenství

Zkušební zástrčka

MPS-MT - 0201744



Izolační pouzdro

MPS-IH RD - 0201676



Montážní materiál

PRZ - 3040614



Zástrčka - PP 2,5/ 1-M BU - 3211275

Příslušenství

PR - 3040559



Odlehčení tahu

PZ/2 - 3040627



Koncový kryt

DF-SP-H 2,5 - 3209824



Popisky svorek, nepotištěný

ZBF 5:UNBEDRUCKT - 0808642



UC-TMF 5 - 0818153



Zástrčka - PP 2,5/ 1-M BU - 3211275

Příslušenství

UCT-TMF 5 - 0828744



Popisky svorek, potištěné

ZBF 5 CUS - 0825025



ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0808671



ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 0808697



ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - 0810821



Zástrčka - PP 2,5/ 1-M BU - 3211275

Příslušenství

ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 0810863



UC-TMF 5 CUS - 0824638



UCT-TMF 5 CUS - 0829658




Výkresy

Schéma zapojení



Schématický výkres



Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>