

## Kulaté kabelové oko - C-RC 6/M4 DIN - 3240083

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu. (<http://phoenixcontact.de/download>)



Kulaté kabelové oko, neizolované, 2,6 ... 6 mm<sup>2</sup>, M4

### Vaše výhody

- K optimálnímu lisování máte k dispozici nástroje CRIMPFOX-RC... z našeho programu lisovacích kleští CRIMPFOX
- Natvrdo pájená lisovací oblast umožňuje nejvyšší hodnoty síly pro vytažení vodiče
- Kulatá kabelová oka bez plastového pouzdra jsou z kvalitní, galvanicky pocínované elektrolytické mědi pro maximální ochranu proti korozi

### Obchodní data

package_quantity	50
GTIN	4046356453004

### Technické údaje

#### Rozměry

Délka (b)	17,5 mm
Šířka (a)	8 mm
Délka odizolování maximální	9 mm
Délka pouzdra izolačního materiálu (c)	6 mm
Vnitřní rozměr izolačního límce (d)	3,6 mm
Vzdálenost středu pouzdra izolačního materiálu (e)	8 mm
Vnitřní průměr (f)	4,3 mm
Tloušťka materiálu (g)	1 mm

#### Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	110 °C
----------------------------	--------

#### Všeobecné

Barva	stříbrná
Délka odstranění izolace	9 mm
Materiálem	měď
Povrstvení	pocínováno

#### Normy a určování

Design podle normy	DIN 46234
--------------------	-----------

Environmental Product Compliance

# Kulaté kabelové oko - C-RC 6/M4 DIN - 3240083

## Technické údaje

### Environmental Product Compliance

<b>China RoHS</b>	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

## Klasifikace

### eCl@ss

<b>eCl@ss 4.0</b>	27060701
<b>eCl@ss 4.1</b>	27060701
<b>eCl@ss 5.0</b>	27400201
<b>eCl@ss 5.1</b>	27400200
<b>eCl@ss 6.0</b>	27400200
<b>eCl@ss 7.0</b>	27400203
<b>eCl@ss 8.0</b>	27400204
<b>eCl@ss 9.0</b>	27400204

### ETIM

<b>ETIM 2.0</b>	EC000005
<b>ETIM 3.0</b>	EC000005
<b>ETIM 4.0</b>	EC001052
<b>ETIM 5.0</b>	EC001052
<b>ETIM 6.0</b>	[NO ASSET AVAILABLE: TXB,10909032,P]
<b>ETIM 7.0</b>	EC001050

### UNSPSC

<b>UNSPSC 6.01</b>	30211923
<b>UNSPSC 7.0901</b>	27121703
<b>UNSPSC 11</b>	27121703
<b>UNSPSC 12.01</b>	27121703
<b>UNSPSC 13.2</b>	27121707

## Aprobace

EAC / EAC /

Podrobnosti schválení


<b>EAC EAC</b>
----------------

<b>EAC</b>
------------

## Výkresy

## Kulaté kabelové oko - C-RC 6/M4 DIN - 3240083

Výkres v měřítku



Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>