

## Kulaté kabelové oko - C-RC 70/M16 DIN - 3240119

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Kulaté kabelové oko, neizolované, 70 mm<sup>2</sup>, M16

### Obchodní data

package_quantity	100
GTIN	4046356453363

### Technické údaje

#### Rozměry

Délka (b)	56 mm
Šířka (a)	28 mm
Délka odizolování maximální	21 mm
Délka pouzdra izolačního materiálu (c)	18 mm
Vnitřní rozměr izolačního límce (d)	13 mm
Vzdálenost středu pouzdra izolačního materiálu (e)	24 mm
Vnitřní průměr (f)	17 mm
Tloušťka materiálu (g)	2 mm

#### Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	110 °C
----------------------------	--------

#### Všeobecné

Barva	stříbrná
Délka odstranění izolace	21 mm
Materiálem	měď
Povrstvení	pocínováno

#### Normy a určování

Design podle normy	DIN 46234
--------------------	-----------

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

## Kulaté kabelové oko - C-RC 70/M16 DIN - 3240119

### Klasifikace

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060701
eCl@ss 4.1	27060701
eCl@ss 5.0	27400201
eCl@ss 5.1	27400200
eCl@ss 6.0	27400200
eCl@ss 7.0	27400203
eCl@ss 8.0	27400204
eCl@ss 9.0	27400204

#### ETIM

ETIM 2.0	EC000005
ETIM 3.0	EC000005
ETIM 4.0	EC001052
ETIM 5.0	EC001052
ETIM 6.0	[NO ASSET AVAILABLE: TXB,10909032,P]
ETIM 7.0	EC001050

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	27121703
UNSPSC 11	27121703
UNSPSC 12.01	27121703
UNSPSC 13.2	27121707

### Aprobace

---

EAC /

---


Podrobnosti schválení

EAC ENE
---------

### Výkresy

## Kulaté kabelové oko - C-RC 70/M16 DIN - 3240119

Výkres v měřítku



Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>