

## Kulaté kabelové oko - C-RC 240/M16 DIN - 3240136

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Kulaté kabelové oko, neizolované, 240 mm<sup>2</sup>, M16

### Vaše výhody

- K optimálnímu lisování máte k dispozici nástroje CRIMPFOX-RC... z našeho programu lisovacích kleští CRIMPFOX
- Natvrdo pájená lisovací oblast umožňuje nejvyšší hodnoty síly pro vytažení vodiče
- Kulatá kabelová oka bez plastového pouzdra jsou z kvalitní, galvanicky pocínované elektrolytické mědi pro maximální ochranu proti korozi

### Obchodní data

package_quantity	10
GTIN	4046356453530

### Technické údaje

#### Rozměry

Délka (b)	75 mm
Šířka (a)	38 mm
Délka odizolování maximální	35 mm
Délka pouzdra izolačního materiálu (c)	32 mm
Vnitřní rozměr izolačního límce (d)	23,5 mm
Vzdálenost středu pouzdra izolačního materiálu (e)	24 mm
Vnitřní průměr (f)	17 mm
Tloušťka materiálu (g)	4 mm

#### Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	110 °C
----------------------------	--------

#### Všeobecné

Barva	stříbrná
Délka odstranění izolace	35 mm
Materiálem	měď
Povrstvení	pocínováno

#### Normy a určování

Design podle normy	DIN 46234
--------------------	-----------

Environmental Product Compliance

# Kulaté kabelové oko - C-RC 240/M16 DIN - 3240136

## Technické údaje

### Environmental Product Compliance

<b>China RoHS</b>	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

## Klasifikace

### eCl@ss

<b>eCl@ss 4.0</b>	27060701
<b>eCl@ss 4.1</b>	27060701
<b>eCl@ss 5.0</b>	27400201
<b>eCl@ss 5.1</b>	27400200
<b>eCl@ss 6.0</b>	27400200
<b>eCl@ss 7.0</b>	27400203
<b>eCl@ss 8.0</b>	27400204
<b>eCl@ss 9.0</b>	27400204

### ETIM

<b>ETIM 2.0</b>	EC000005
<b>ETIM 3.0</b>	EC000005
<b>ETIM 4.0</b>	EC001052
<b>ETIM 5.0</b>	EC001052
<b>ETIM 6.0</b>	[NO ASSET AVAILABLE: TXB,10909032,P]
<b>ETIM 7.0</b>	EC001050

### UNSPSC

<b>UNSPSC 6.01</b>	30211923
<b>UNSPSC 7.0901</b>	27121703
<b>UNSPSC 11</b>	27121703
<b>UNSPSC 12.01</b>	27121703
<b>UNSPSC 13.2</b>	27121707

## Aprobace

EAC / EAC /

Podrobnosti schválení


<b>EAC EAC</b>
----------------

<b>EAC</b>
------------

## Výkresy

## Kulaté kabelové oko - C-RC 240/M16 DIN - 3240136

Výkres v měřítku



Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>