

Vidlice kabelového oka - C-FC 6/M5 - 3240149

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Vidlice kabelového oka, neizolovaná, 2,6 - 6 mm², M5

Vaše výhody

- ✓ Vidlice kabelového oka bez plastového pouzdra mají natvrdo naletovaný krček a dosahují nejvyšších sil pro vytažení vodiče ve spojení s kleštěmi CRIMPFOX-RC ... a CRIMPFOX-RCI
- ✓ Izolované varianty jsou bezhalogenové a vybavené "EASY ENTRY"

Obchodní data

package_quantity	50
GTIN	4046356453660

Technické údaje

Rozměry

Délka (b)	19,5 mm
Šířka (a)	9 mm
Délka odizolování maximální	9 mm
Délka pouzdra izolačního materiálu (c)	6,5 mm
Vnitřní rozměr izolačního límce (d)	3,6 mm
Vzdálenost středu pouzdra izolačního materiálu (e)	8 mm
Vnitřní průměr (f)	5,3 mm
Tloušťka materiálu (g)	1 mm

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	110 °C
----------------------------	--------

Všeobecné

Barva	stříbrná
Délka odstranění izolace	9 mm
Obsažené látky	bezhalogenové
Materiálem	měď
Povrstvení	pocínováno

Normy a určování

Design podle normy	DIN 46234
--------------------	-----------

Environmental Product Compliance

Vidlice kabelového oka - C-FC 6/M5 - 3240149

Technické údaje

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060701
eCl@ss 4.1	27060701
eCl@ss 5.0	27400201
eCl@ss 5.1	27400200
eCl@ss 6.0	27400200
eCl@ss 7.0	27400203
eCl@ss 8.0	27400204
eCl@ss 9.0	27400203

ETIM

ETIM 2.0	EC000005
ETIM 3.0	EC000005
ETIM 4.0	EC001052
ETIM 5.0	EC001052
ETIM 6.0	[NO ASSET AVAILABLE: TXB,10909032,P]
ETIM 7.0	EC001050

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	27121703
UNSPSC 11	27121703
UNSPSC 12.01	27121703
UNSPSC 13.2	27121707

Aprobace

EAC /


Podrobnosti schválení

EAC 

Výkresy

Vidlice kabelového oka - C-FC 6/M5 - 3240149

Výkres v měřítku



Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>