

Propojovací kanál - CD 25X80 BU - 3240304

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Propojovací kanál, modrý, sestávající z horního a spodního dílu, šířka: 25 mm, výška: 80 mm, délka: 2 000 mm

Vaše výhody

- ✓ Řezačka propojovacích kanálů PPS CD umožňuje lehký řez šetřící sílu a bez otřepů díky svému pákovému převodu a zvláštní zářezové geometrii
- ✓ Lehký řez šetřící sílu a bez otřepů s nůžkami propojovacího kanálu CUTFOX-CD
- ✓ Vylamování můstek bez použití nástrojů a bez otřepů prostřednictvím místa zlomu
- ✓ Široké, zkosené hlavy můstků propojovacího kanálu zaručují lehkou montáž a perfektní držení krytu
- ✓ Bezpečné držení položených vodičů díky nosným svorkám vodiče zablokovatelným po stranách můstků
- ✓ Plastovými rozpěrnými nůty lze jednoduchým způsobem pomocí nýtovacího nástroje upevnit propojovací kanály



Obchodní data

package_quantity	10
GTIN	4046356507844

Technické údaje

Rozměry

Délka (b)	2000 mm
Šířka (a)	25 mm
Výška (c)	80 mm
Průměr	25,00 mm

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-5 °C ... 60 °C
----------------------------	-----------------

Všeobecné

Barva	modrá
	5012
Obsažené látky	bezolovnatý
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Materiálem	PVC
Jmenovitý průřez	1202 mm ²

Normy a určování

Propojovací kanál - CD 25X80 BU - 3240304

Technické údaje

Normy a určování

Bezhalogenovost	ne
Přípojka podle normy	CSA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140602
eCl@ss 4.1	27140602
eCl@ss 5.0	27140602
eCl@ss 5.1	27140600
eCl@ss 6.0	27400700
eCl@ss 7.0	27400703
eCl@ss 8.0	27400703
eCl@ss 9.0	27400703

ETIM

ETIM 2.0	EC000012
ETIM 3.0	EC000012
ETIM 4.0	EC000012
ETIM 5.0	EC000012
ETIM 6.0	EC000012
ETIM 7.0	EC000012

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30101815
UNSPSC 7.0901	30101815
UNSPSC 11	30101815
UNSPSC 12.01	30101815
UNSPSC 13.2	39131712

Aprobace

CSA / UL Recognized / VDE Zeichengenehmigung /

Podrobnosti schválení

CSA ®

Propojovací kanál - CD 25X80 BU - 3240304

Aprobace

UL Recognized 

VDE Zeichengenehmigung 

Příslušenství

Kryt

CD COVER 25 BU - 3240330

Záslepka

RVT-PA 4 - 3240498



RVT-PA 6 - 3240499



Nýtovací nástroj

UNIFOX-RVT P 4 - 1212478



Propojovací kanál - CD 25X80 BU - 3240304


Příslušenství

UNIFOX-RVT P 6 - 1212509



Výkresy

Výkres v měřítku



Prorážení otvorů je podle EN 50085

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>