

Ochranná hadice - WP-PA HF-HB 15,8 BK - 3240840

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Ochranná hadice z polyamidu, třída hořlavosti HB, odolná vůči UV

Obchodní data

package_quantity	50
GTIN	4046356736565

Technické údaje

Rozměry

Vnitřní průměr (f)	12 mm
Vnější průměr	15,8 mm

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 105 °C
Krátkodobá teplota	120 °C
Druh ochrany	IP67

Všeobecné

Barva	černá
Provedení	Zvlněná plastová hadice
Obsažené látky	bez silikonu, halogenů a kadmia
Třída hořlavosti podle UL 94	HB
Materiálem	PA
Poloměr ohnutí, statický	35 mm
Poloměr ohnutí, dynamický	55 mm
Pevnost v tahu	100 N

Normy a určování

Odolnost proti UV záření	ano
Bezhalogenovost	ano
Připojka podle normy	UL
Třída hořlavosti podle UL 94	HB

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
------------	---

Ochranná hadice - WP-PA HF-HB 15,8 BK - 3240840

Technické údaje

Environmental Product Compliance

	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami
--	--

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141131
eCl@ss 4.1	27141131
eCl@ss 5.0	27141131
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27430304
eCl@ss 8.0	27430304
eCl@ss 9.0	27430304

ETIM

ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC001177
ETIM 5.0	EC001177
ETIM 6.0	EC001177
ETIM 7.0	EC001177

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211812
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121411
UNSPSC 12.01	39121411
UNSPSC 13.2	40141734

Aprobace

UL Recognized / VDE Zeichengenehmigung /

Podrobnosti schválení

UL Recognized 	
Jmenovité napětí UN	
Jmenovitý proud IN	
mm²/AWG/kcmil	

VDE Zeichengenehmigung 
--

Ochranná hadice - WP-PA HF-HB 15,8 BK - 3240840

Aprobace

Jmenovité napětí UN	
Jmenovitý proud IN	
mm²/AWG/kcmil	

Příslušenství

Ochranný kryt

WP-EC TPE HF 15,8 BK - 3240976



WP-SC PA HF 15,8 BK - 3240983



Vlnovcové šroubení

WP-G HF IP66 PG11 BK - 3240890



WP-G HF IP66 M16 BK - 3240897



Ochranná hadice - WP-PA HF-HB 15,8 BK - 3240840

Příslušenství

WP-G HF IP69K PG11 BK - 3240876



WP-G HF IP69K M16 BK - 3240883



WP-GA HF IP66 PG11 BK - 3240918



WP-GA HF IP66 M20 BK - 3240926



WP-GA HF IP69K PG11 BK - 3240904



WP-GA HF IP69K M16 BK - 3240911



Ochranná hadice - WP-PA HF-HB 15,8 BK - 3240840

Příslušenství

WP-GR HF IP66 PG11 BK - 3240946



WP-GR HF IP66 M20 BK - 3240954



WP-GR HF IP69K PG11 BK - 3240932



WP-GR HF IP69K M20 BK - 3240940



Montážní materiál

WP-BASE C PA HF 15,8 BK - 3240960



Ochranná hadice - WP-PA HF-HB 15,8 BK - 3240840

Příslušenství

WP-BASE HF 15,8 - 3240968



WP-BASE A M16 - 3241083



Výkresy

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>