

Ochranná hadice - WP-PA HF-HB 21,2 BK - 3240841

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Ochranná hadice z polyamidu, třída hořlavosti HB, odolná vůči UV

Obchodní data

package_quantity	50
GTIN	4046356736572

Technické údaje

Rozměry

Vnitřní průměr (f)	16,5 mm
Vnější průměr	21,2 mm

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 105 °C
Krátkodobá teplota	120 °C
Druh ochrany	IP67

Všeobecné

Barva	černá
Provedení	Zvlněná plastová hadice
Obsažené látky	bez silikonu, halogenů a kadmia
Třída hořlavosti podle UL 94	HB
Materiálem	PA
Poloměr ohnutí, statický	45 mm
Poloměr ohnutí, dynamický	75 mm
Pevnost v tahu	100 N

Normy a určování

Odolnost proti UV záření	ano
Bezhalogenovost	ano
Připojka podle normy	UL
Třída hořlavosti podle UL 94	HB

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
------------	---

Ochranná hadice - WP-PA HF-HB 21,2 BK - 3240841

Technické údaje

Environmental Product Compliance

	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami
--	--

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141131
eCl@ss 4.1	27141131
eCl@ss 5.0	27141131
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27430304
eCl@ss 8.0	27430304
eCl@ss 9.0	27430304

ETIM

ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC001177
ETIM 5.0	EC001177
ETIM 6.0	EC001177
ETIM 7.0	EC001177

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211812
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121411
UNSPSC 12.01	39121411
UNSPSC 13.2	40141734

Aprobace

UL Recognized / VDE Zeichengenehmigung /

Podrobnosti schválení

UL Recognized 	
Jmenovité napětí UN	
Jmenovitý proud IN	
mm²/AWG/kcmil	

VDE Zeichengenehmigung 

Ochranná hadice - WP-PA HF-HB 21,2 BK - 3240841

Aprobace

Jmenovité napětí UN	
Jmenovitý proud IN	
mm ² /AWG/kcmil	

Příslušenství

Ochranný kryt

WP-EC TPE HF 21,2 BK - 3240977



WP-SC PA HF 21,2 BK - 3240984



Vlnovcové šroubení

WP-G HF IP66 PG16 BK - 3240891



WP-G HF IP66 M20 BK - 3240898



Ochranná hadice - WP-PA HF-HB 21,2 BK - 3240841

Příslušenství

WP-G HF IP69K PG16 BK - 3240877



WP-G HF IP69K M20 BK - 3240884



WP-GA HF IP66 PG16 BK - 3240919



WP-GA HF IP66 M25 BK - 3240927



WP-GA HF IP69K PG16 BK - 3240905



WP-GA HF IP69K M20 BK - 3240912



Ochranná hadice - WP-PA HF-HB 21,2 BK - 3240841

Příslušenství

WP-GR HF IP66 PG16 BK - 3240947



WP-GR HF IP66 M25 BK - 3240955



WP-GR HF IP69K PG16 BK - 3240933



WP-GR HF IP69K M25 BK - 3240941



Montážní materiál

WP-BASE C PA HF 21,2 BK - 3240961



Ochranná hadice - WP-PA HF-HB 21,2 BK - 3240841

Příslušenství

WP-BASE HF 22 - 3240970



WP-BASE A PG16 - 3241079



Výkresy

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>