

Ochranná hadice - WP-PA HF-HB 42,5 BK - 3240844

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Ochranná hadice z polyamidu, třída hořlavosti HB, odolná vůči UV

Obchodní data

package_quantity	25
GTIN	4046356736602

Technické údaje

Rozměry

Vnitřní průměr (f)	36 mm
Vnější průměr	42,5 mm

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 105 °C
Krátkodobá teplota	120 °C
Druh ochrany	IP67

Všeobecné

Barva	černá
Provedení	Zvlněná plastová hadice
Obsažené látky	bez silikonu, halogenů a kadmia
Třída hořlavosti podle UL 94	HB
Materiálem	PA
Poloměr ohnutí, statický	90 mm
Poloměr ohnutí, dynamický	150 mm
Pevnost v tahu	100 N

Normy a určování

Odolnost proti UV záření	ano
Bezhalogenovost	ano
Připojka podle normy	UL
Třída hořlavosti podle UL 94	HB

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
------------	---

Ochranná hadice - WP-PA HF-HB 42,5 BK - 3240844

Technické údaje

Environmental Product Compliance

	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami
--	--

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141131
eCl@ss 4.1	27141131
eCl@ss 5.0	27141131
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27430304
eCl@ss 8.0	27430304
eCl@ss 9.0	27430304

ETIM

ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC001177
ETIM 5.0	EC001177
ETIM 6.0	EC001177
ETIM 7.0	EC001177

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211812
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121411
UNSPSC 12.01	39121411
UNSPSC 13.2	40141734

Aprobace

UL Recognized / VDE Zeichengenehmigung /

Podrobnosti schválení

UL Recognized 	
Jmenovité napětí UN	
Jmenovitý proud IN	
mm²/AWG/kcmil	

VDE Zeichengenehmigung 
--

Ochranná hadice - WP-PA HF-HB 42,5 BK - 3240844

Aprobace

Jmenovité napětí UN	
Jmenovitý proud IN	
mm²/AWG/kcmil	

Příslušenství

Ochranný kryt

WP-EC TPE HF 42,5 BK - 3240980



WP-SC PA HF 42,5 BK - 3240987



Vlnovcové šroubení

WP-G HF IP66 PG36 BK - 3240894



WP-G HF IP66 M40 BK - 3240901



Ochranná hadice - WP-PA HF-HB 42,5 BK - 3240844

Příslušenství

WP-G HF IP69K PG36 BK - 3240880



WP-G HF IP69K M40 BK - 3240887



WP-GA HF IP66 PG36 BK - 3240922



WP-GA HF IP69K PG36 BK - 3240908



WP-GA HF IP69K M40 BK - 3240915



WP-GR HF IP66 PG36 BK - 3240950



Ochranná hadice - WP-PA HF-HB 42,5 BK - 3240844

Příslušenství

WP-GR HF IP69K PG36 BK - 3240936



Montážní materiál

WP-BASE C PA HF 42,5 BK - 3240964



WP-BASE HF 45 - 3240973



WP-BASE A M40 - 3241087



Výkresy

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>