

Držák hadice s víkem - WP-BASE C PA HF 13,0 BK - 3240959

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Držák hadice s víkem

Obchodní data

package_quantity	50
GTIN	4046356710664

Technické údaje

Rozměry

Průměr vyvrtaného otvoru	5,5 mm
Průměr	13 mm

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 115 °C
----------------------------	-------------------

Všeobecné

Barva	černá
Obsažené látky	bezhalogenové
Třída hořlavosti podle UL 94	V2
Materiálem	PA

Normy a určování

Přípojka podle normy	UL
Třída hořlavosti podle UL 94	V2

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141131
eCl@ss 4.1	27141131
eCl@ss 5.0	27141131

Držák hadice s víkem - WP-BASE C PA HF 13,0 BK - 3240959

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27439208
eCl@ss 8.0	27439208
eCl@ss 9.0	23159090
eCl@ss 10.0.1	23159090

ETIM

ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000127
ETIM 5.0	EC001171
ETIM 6.0	EC001171
ETIM 7.0	EC000368

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211812
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121411
UNSPSC 12.01	39121411
UNSPSC 13.2	39121411

Aprobace

UL Recognized /

Podrobnosti schválení

UL Recognized 	
Jmenovité napětí UN	
Jmenovitý proud IN	
mm²/AWG/kcmil	

Příslušenství

Vlnovec

WP-PA HF 13,0 BK - 3240681



Držák hadice s víkem - WP-BASE C PA HF 13,0 BK - 3240959

Příslušenství

WP-PA HF-HB 13,0 BK - 3240839



Výkresy

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>