

Matice - WP-CN PA M20 - 3241134

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Matice, výška: 6 mm, barva: šedá

Vaše výhody

- ✓ Protimatice z polyamidu se používají ke kontrování šroubení ochranné hadice při vrtání bez závitů.

Obchodní data

package_quantity	100
GTIN	4046356785402

Technické údaje

Rozměry

Výška (c)	6 mm
Rozměr klíče	26,00 mm

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 100 °C
----------------------------	-------------------

Všeobecné

Barva	šedá
Obsažené látky	bez obsahu silikonu a halogenů
Materiálem	Polyamid zesílený skelným vláknem

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141209
eCl@ss 4.1	27141209
eCl@ss 5.0	21132007
eCl@ss 5.1	23110700
eCl@ss 6.0	23110700
eCl@ss 7.0	23110701

Matice - WP-CN PA M20 - 3241134

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 8.0	23110701
eCl@ss 9.0	27144424
eCl@ss 10.0.1	27144424

ETIM

ETIM 3.0	EC000519
ETIM 4.0	EC000519
ETIM 5.0	EC000129
ETIM 6.0	EC000129
ETIM 7.0	EC000129

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211812
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121411
UNSPSC 12.01	39121411
UNSPSC 13.2	31161727

Výkresy

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>