

Ploché těsnění - WP-FS IP68 M20 - 3241162

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Ploché těsnění, výška: 1,8 mm, průměr: 29 mm, barva: černá

Vaše výhody

- ✓ Kroužky s plochým těsněním z perbunanu slouží k těsnění šroubení ochranné hadice na nerovných površích.
- ✓ Dosahují krytí až IP 68.

Obchodní data

package_quantity	50
GTIN	4046356785686

Technické údaje

Rozměry

Výška (c)	1,8 mm
Průměr	29 mm
Vnitřní průměr (f)	20 mm
Tloušťka materiálu (g)	1,8 mm

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 120 °C
Druh ochrany	IP68

Všeobecné

Barva	černá
Obsažené látky	bez obsahu silikonu a halogenů
Materiálem	Perbunan

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141209
eCl@ss 4.1	27141209

Ploché těsnění - WP-FS IP68 M20 - 3241162

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 5.0	21132007
eCl@ss 5.1	21132000
eCl@ss 6.0	21132000
eCl@ss 7.0	27439218
eCl@ss 8.0	27439218
eCl@ss 9.0	27430319
eCl@ss 10.0.1	27430319

ETIM

ETIM 3.0	EC000519
ETIM 4.0	EC000519
ETIM 5.0	EC001181
ETIM 6.0	EC001181
ETIM 7.0	EC001181

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211812
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121411
UNSPSC 12.01	39121411
UNSPSC 13.2	39131608

Výkresy

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>