

## Kulaté kabelové oko - C-RCEI 1,5/M6 - 3241205

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Kulaté kabelové oko, červené, 0,5 ... 1,5 mm<sup>2</sup>, M6, s připevněným měděným pouzdrem, pro izolační lisování

### Vaše výhody

- ✓ Izolovaná kulatá kabelová oka s plastovým pouzdrem jsou naletovaná natvrdo a opatřena systémem 'EASY ENTRY'
- ✓ Díky dodatečně připevněnému měděnému pouzdru (izolační lisování) je podstatně zvýšena mechanická zatížitelnost spojení.

### Obchodní data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| package_quantity | 100           |
| GTIN             | 4046356826105 |

### Technické údaje

#### Rozměry

|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| Délka (b)                                          | 27,8 mm |
| Šířka (a)                                          | 11,6 mm |
| Délka pouzdra izolačního materiálu (c)             | 11 mm   |
| Vnitřní rozměr izolačního límce (d)                | 4,1 mm  |
| Vzdálenost středu pouzdra izolačního materiálu (e) | 11,1 mm |
| Vnitřní průměr (f)                                 | 6,5 mm  |
| Tloušťka materiálu (g)                             | 0,75 mm |

#### Okolní podmínky

|                                                   |                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teplota prostředí (provoz)                        | -20 °C ... 105 °C                                                                                                               |
| teplota okolí (montáž)                            | -20 °C ... 100 °C                                                                                                               |
| optimální teplota prostředí (skladování/přeprava) | 20 °C 50 % Vlhkost vzduchu (RH), skladování v uzavřeném originálním balení. Zamezení přímému slunečnímu záření a přívodu tepla. |
| Krátkodobá teplota                                | 100 °C                                                                                                                          |

#### Všeobecné

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Barva                        | červená       |
| Obsažené látky               | bezhalogenové |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V2            |
| Materiálem                   | měď           |
| Izolační materiál            | PA            |
| Povrstvení                   | pocínováno    |

## Kulaté kabelové oko - C-RCEI 1,5/M6 - 3241205

### Technické údaje

#### Normy a určování

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| <b>Třída hořlavosti podle UL 94</b> | V2 |
|-------------------------------------|----|

#### Environmental Product Compliance

|                   |                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>China RoHS</b> | Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e |
|                   | Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami                      |

### Klasifikace

#### eCl@ss

|                   |          |
|-------------------|----------|
| <b>eCl@ss 4.0</b> | 27060701 |
| <b>eCl@ss 4.1</b> | 27060701 |
| <b>eCl@ss 5.0</b> | 27400201 |
| <b>eCl@ss 5.1</b> | 27400200 |
| <b>eCl@ss 6.0</b> | 27400200 |
| <b>eCl@ss 7.0</b> | 27400204 |
| <b>eCl@ss 8.0</b> | 27400204 |
| <b>eCl@ss 9.0</b> | 27400204 |

#### ETIM

|                 |          |
|-----------------|----------|
| <b>ETIM 3.0</b> | EC000005 |
| <b>ETIM 4.0</b> | EC001052 |
| <b>ETIM 5.0</b> | EC001052 |
| <b>ETIM 6.0</b> | EC001052 |
| <b>ETIM 7.0</b> | EC001052 |

#### UNSPSC

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>UNSPSC 6.01</b>   | 30212109 |
| <b>UNSPSC 7.0901</b> | 27121703 |
| <b>UNSPSC 11</b>     | 27121703 |
| <b>UNSPSC 12.01</b>  | 27121703 |
| <b>UNSPSC 13.2</b>   | 27121707 |

### Aprobace

EAC /


#### Podrobnosti schválení

|                |
|----------------|
| <b>EAC ENE</b> |
|----------------|

### Výkresy

## Kulaté kabelové oko - C-RCEI 1,5/M6 - 3241205

Výkres v měřítku



Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>