

Zdířka zkušební zástrčky - TPS 3/20/5 - 3246586

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Zdířka zkušební zástrčky, pro 4 mm zkušební zástrčky, pro našroubování do prostoru pro můstky, barva: stříbrná

Vaše výhody

- ☒ Všechny zásuvky pro zkušební zástrčky se zašroubovávají do prostoru pro můstky

Obchodní data

package_quantity	10
GTIN	4046356625371

Technické údaje

Všeobecné

Počet pólů	1
Barva	stříbrná
Materiálem	posťříbřená mosaz
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Rozměry

Šířka	5 mm
Délka	5 mm
Výška	20 mm
Průměr	5 mm

Všeobecné

Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 80 °C
----------------------------	------------------

Normy a určování

Třída hořlavosti podle UL 94	V0
------------------------------	----

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
	Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“

Zdířka zkušební zástrčky - TPS 3/20/5 - 3246586

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141127
eCl@ss 4.1	27141127
eCl@ss 5.0	27141127
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27440313
eCl@ss 8.0	27440313
eCl@ss 9.0	27440313

ETIM

ETIM 4.0	EC002255
ETIM 5.0	EC002255
ETIM 6.0	EC002255
ETIM 7.0	EC002255

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211812
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121411
UNSPSC 12.01	39121411
UNSPSC 13.2	39121410

Příslušenství

Šroubovací nástroj

SZF 1-0,6X3,5 - 1204517




SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - 1212587



Výkresy

Zdířka zkušební zástrčky - TPS 3/20/5 - 3246586

Výkres v měřítku



Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>