

Konektory desek plošných spojů - MSTB 2,5/3-ST GY W/LABEL +KEYIN - 5603943

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 3, rozteč: 5 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdem, barva: šedá, povrch kontaktů: Cín

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží v zelené barvě

Vaše výhody

- ✓ Známy princip připojení dovoluje celosvětové použití
- ✓ Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
- ✓ Dovoluje připojení dvou vodičů



Obchodní data

package_quantity	50
GTIN	4046356958066

Technické údaje

Rozměry

Rozteč	5 mm
Rozměr a	10 mm

Všeobecné

Rodina výrobků	MSTB 2,5/...-ST
Počet pólů	3
Typ připojení	Šroubové připojení
Jmenovité napětí (III/3)	250 V
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I _N	12 A
Jmenovitý průřez	2,5 mm²

Data připojení

Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm²
Max. průřez vodiče, tuhý	2,5 mm²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm²
Max. průřez vodiče, ohebný	2,5 mm²

Konektory desek plošných spojů - MSTB 2,5/3-ST GY W/LABEL +KEYIN - 5603943

Technické údaje

Data připojení

Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra min	0,25 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra max.	2,5 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastické pouzdro max.	0,25 mm ²
	2,5 mm ²
Průřez vodiče AWG min.	24
Průřez vodiče AWG max.	12
2 vodiče se stejným průřezem pevný min	0,2 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem pevný max	1 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní min	0,2 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní max	1,5 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastického pouzdra min	0,25 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastického pouzdra max	1 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. TWIN-AEH s plastickým pouzdem max	0,5 mm ²
	1,5 mm ²

Normy a určování

Připojka podle normy	EN-VDE
----------------------	--------

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
	Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440309
eCl@ss 8.0	27440309
eCl@ss 9.0	27440309

ETIM

ETIM 4.0	EC002638
ETIM 5.0	EC002638
ETIM 6.0	EC002638
ETIM 7.0	EC002638

Konektory desek plošných spojů - MSTB 2,5/3-ST GY W/LABEL +KEYIN - 5603943

Klasifikace

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121409
-------------	----------

Výkresy

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>