

dji.com

获取最新资讯和使用技巧

微信扫一扫



大疆创新 DJI

DJI 大疆创新



御 MAVIC AIR 2

更进一步



4800 万像素照片  
4K/60fps 视频



10 公里  
全高清图传\*



34 分钟  
最长飞行时间



HDR  
照片 / 视频 / 全景



焦点跟随



8K 移动延时摄影

## 影像系统

- 拍照: 4800 万像素 | 智能拍照
- 视频: 4K/60fps | 码流 120Mbps | 1080p/240fps 慢动作
- HDR: HDR 照片 | HDR 视频 | HDR 全景照片
- 相机: 1/2 英寸 CMOS 传感器 | HEVC (H.265) 视频编码格式 | 光圈 f/2.8

## 飞行及安全

- 飞行: 34 分钟最长飞行时间 | 68 公里/小时最高时速
- OcuSync 2.0 图传系统: 10 公里全高清图传\* | 2.4/5.8GHz 双频自动切换抗干扰
- APAS (高级辅助飞行系统) 3.0, 顺滑绕行障碍物
- 三向环境感知: 前 | 下 | 后
- 下视 LED 补光灯

## 智能

- 焦点跟随: 智能跟随 3.0 | 聚焦 2.0 | 兴趣点环绕 3.0
- 一键短片: 冲天 | 渐远 | 环绕 | 螺旋 | 小行星 | 彗星
- 移动延时摄影: 自由 | 环绕 | 定向 | 轨迹

## 全新遥控器与 App

- DJI Fly app: Story 编辑模板 | 图像增稳技术 | 轻松分享
- 全新遥控器: 240 分钟长续航 | 更好的握持感

\* FCC 标准, 在室外无干扰空旷环境下测得, 实际距离或因外部环境, 使用方式, 固件版本的不同有所差异; 为保障飞行安全, 请遵守相关法律法规, 并尽量在视距范围内飞行。