



- Lassen Sie Wartungs-, Änderungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einer Fachkraft bzw. einer zugelassenen Fachwerkstatt ausführen.
- Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet wurden, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder anderes Fachpersonal.

Vorsicht:

Um eine Beschädigung der Komponenten zu vermeiden, versuchen Sie nicht, das Gerät ohne Anleitung einer Fachkraft zu öffnen oder zu reparieren.

Die Reichweite kann durch Umgebungsfaktoren und nahegelegene Störquellen beeinträchtigt werden.

Der richtige Gebrauch trägt dazu bei, die Lebensdauer der Funk-Türklingel zu verlängern.

b) Angeschlossene Geräte

- Beachten Sie auch die Sicherheits- und Bedienungshinweise der übrigen Geräte, die an dieses Produkt angeschlossen sind.

c) LED-Licht

Achtung, LED-Licht:

- Blicken Sie nicht direkt in das LED-Licht!
- Blicken Sie weder direkt noch mit optischen Geräten in den Lichtstrahl!

ⓓ **Bedienungsanleitung**

Funk-Türklingel mit Dämmerungsbeleuchtung, ohne Batterie

Best.-Nr. 2255381

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist ein batterieloser Funksender. Er kombiniert zwei Funktionen – Türklingel und Dämmerungsbeleuchtung mit Bewegungsmelder. Bei Dunkelheit, wie zum Beispiel bei schlechtem Wetter oder am Abend, schaltet sich das Licht des Empfängers ein, sobald eine Bewegung festgestellt wird, und bleibt danach noch mindestens 30 Sekunden lang an. Die Türklingel spielt 58 Melodien mit vier Lautstärkestufen. Das System bietet vier Betriebsarten: Klingeln mit Blinklicht, nur Klingeln, nur Blinklicht und Klingeln und Dauerleuchten. Das Licht hat zwei Farben: weiß für das Dämmerungslicht und blau für die Türglocke. Der Sender mit Schutzart IP55 ist gegen Staub und Strahlwasser geschützt.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder verändern. Falls Sie das Produkt für andere als die genannten Zwecke verwenden, könnte das Produkt beschädigt werden. Darüber hinaus kann eine ungeeignete Benutzung Kurzschlüsse oder andere Gefahren verursachen. Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie sicher auf. Reichen Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Dieses Produkt erfüllt die gesetzlichen nationalen und europäischen Anforderungen. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Lieferumfang

- Türglocke mit Dämmerungsbeleuchtung
- 2 x Schrauben
- Tasterbetrieb ohne Batterie
- 2 x Dübel
- (mit doppelseitigem Klebeband)
- Bedienungsanleitung

Aktuelle Bedienungsanleitungen

Laden Sie aktuelle Bedienungsanleitungen über den Link www.conrad.com/downloads herunter oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Webseite.



Symbol-Erklärung



Das Symbol mit dem Blitz im Dreieck weist auf Gefahren für Ihre Gesundheit hin, z. B. Stromschläge.



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Informationen in dieser Bedienungsanleitung hin. Lesen Sie diese Informationen immer aufmerksam.



Das Pfeilsymbol weist auf besondere Informationen und Empfehlungen zur Bedienung hin.

Sicherheitshinweise



Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Sollten Sie die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Sicherheitshinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch nicht beachten, übernehmen wir keine Haftung für daraus resultierende Personen- oder Sachschäden. Darüber hinaus erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

a) Allgemeines

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte andernfalls für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Schützen Sie das Gerät vor extremen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, starken Erschütterungen, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Sollte kein sicherer Betrieb mehr möglich sein, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
 - sichtbare Beschädigungen aufweist,
 - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
 - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
 - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.
- Gehen Sie stets vorsichtig mit dem Produkt um. Stöße, Schläge oder sogar das Herunterfallen aus geringer Höhe können das Produkt beschädigen.
- Wenden Sie sich an eine Fachkraft, sollten Sie Zweifel in Bezug auf die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss des Geräts haben.

Bedienelemente

- 1 Empfängereinheit
- 2 Sendereinheit

Installation

1. Ziehen Sie eine Seite des doppelseitigen Klebebands ab und befestigen Sie es an der Unterseite des Senders.
2. Ziehen Sie dann die andere Seite des doppelseitigen Klebebands ab.
3. Wählen Sie einen geeigneten Ort für den Sender und befestigen Sie ihn dort. Drücken Sie den Sender einige Sekunden lang an, um ihn sicher zu fixieren.
4. Stecken Sie den Türklingelempfänger in eine normale Steckdose innerhalb der Reichweite.
5. Wählen Sie mit den Einstelltasten Musik/Melodie und Lautstärke den gewünschten Klingelton und die Lautstärke aus.
6. Wählen Sie mit der Taste Musik und Lichtart die gewünschte Lichtart aus.

Betrieb

Sender und Empfänger wurden bereits werkseitig miteinander gekoppelt. Falls Sie den Sender austauschen oder die Zahl der Türklingeln erhöhen oder verringern müssen, gehen Sie wie folgt vor:

a) Koppeln

1. Halten Sie die Taste Musik und Lichtart etwa 3 Sekunden lang gedrückt. Die Klingel ertönt mit dem Vogelzwitschern.
2. Drücken Sie die Sendertaste innerhalb von 30 Sekunden zweimal. Wenn die Türklingel erneut klingelt, war die Kopplung erfolgreich.
3. Sollte die Türklingel nicht klingeln, drücken Sie den Sender wiederholt, bis Sender und Empfänger erfolgreich gekoppelt sind.
4. Um mehrere Sender zu koppeln, sind die oben genannten Schritte für jeden einzelnen Sender zu wiederholen.

b) Entkoppeln

- Halten Sie die Taste Musik und Lichtart etwa 10 Sekunden lang gedrückt, bis die Klingel zweimal klingelt. Dadurch wird angezeigt, dass alle Kopplungen gelöscht wurden.

Pflege und Reinigung

- Der Sender entspricht der Schutzart IP55 und ist somit staub- und spritzwassergeschützt.
- Trennen Sie das Produkt vor jeder Reinigung von der Stromversorgung.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Alkohol oder anderen chemischen Lösungsmittel, da diese zu Schäden am Gehäuse und zu Fehlfunktionen des Produkts führen können.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts ein trockenes, faserfreies Tuch.

Pflege und Reinigung

- Der Sender entspricht der Schutzart IP55 und ist somit staub- und spritzwassergeschützt.
- Trennen Sie das Produkt vor jeder Reinigung von der Stromversorgung.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Alkohol oder anderen chemischen Lösungsmittel, da diese zu Schäden am Gehäuse und zu Fehlfunktionen des Produkts führen können.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts ein trockenes, faserfreies Tuch.

Konformitätserklärung (DOC)

Hiermit erklärt Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, dass dieses Produkt der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

→ Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.conrad.com/downloads

Geben Sie die Artikelnummer des Produkts in die Suchleiste ein. Anschließend können Sie die EU-Konformitätserklärung in den verfügbaren Sprachen herunterladen.

Entsorgung



Elektronische Geräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen

Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

Technische Daten

Eingangsspannung / -strom.....	110 - 220 V, 50 Hz
Betriebsfrequenzbereich.....	433-434 MHz
Sendeleistung.....	< 10 dBm
Reichweite im Betrieb.....	bis 150 m
Standby-Leistungsaufnahme.....	<0,3 W
Betriebs-/Lagerbedingungen.....	-20 °C bis +40 °C, 0 % bis 85 % relative Luftfeuchte

a) Abmessungen

Empfänger (ø x H).....	76 x 76 mm
Sender (L x B x T).....	85 x 38 x 21 mm

b) Gewicht

Empfängereinheit.....	73 g
Sendereinheit.....	43 g
Lautstärke der Türglocke.....	max. 85 dB
Erfassungsbereich des PIR-Bewegungsmelders.....	max. 3 m
Erfassungswinkel des PIR-Bewegungsmelders.....	120°
Helligkeit, bei der der Lichtsensor zum Ein-/Ausschalten auslöst.....	< 10 Lumen

GB Operating Instructions

Battery-Free Wireless Nightlight Doorbell

Item No. 2255381

Intended use

This product is a battery-free wireless transmitter. It combines two functions – a doorbell and a motion-sensor nightlight. During dark conditions, such as poor weather and at nighttime, the receiver lights up when motion is detected and stays lit for at least 30 seconds after the motion ceases. The doorbell includes 58 melodies that play at four volume settings. The system has four modes of operation: ring and flash, ring only, flash only, and ring with constant light. The light has two colours: white for the nightlight function, and blue for the door chime function. The transmitter is protected against dust and water penetration and has an IP55 protection rating.

For safety and approval purposes, you must not rebuild and/or modify this product. If you use the product for purposes other than those described, the product may be damaged. In addition, improper use can result in short circuits or other hazards. Read the instructions carefully and store them in a safe place. Make this product available to third parties only together with its operating instructions.

This product complies with the statutory national and European requirements. All company names and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

Delivery content




- Nightlight doorbell
- 2x screws
- Battery-free push button
- 2x dowels
- (with double-sided adhesive tape)
- Operating instructions

Up-to-date operating instructions


Download the latest operating instructions at www.conrad.com/downloads or scan the QR code shown. Follow the instructions on the website.



Explanation of symbols

-  The symbol with the lightning in the triangle is used if there is a risk to your health, e.g. due to an electric shock.
-  The symbol with the exclamation mark in the triangle is used to indicate important information in these operating instructions. Always read this information carefully.
-  The arrow symbol indicates special information and advice on operation.

Safety instructions

 **Read the operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling in this manual, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.**



a) General information

- The device is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Do not leave the packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children.
- Protect the appliance from extreme temperatures, direct sunlight, strong jolts, flammable gases, steam, and solvents.
- Do not place the product under any mechanical stress.
- If it is no longer possible to operate the product safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:
 - Is visibly damaged,
 - Is no longer working properly,
 - Has been stored for extended periods in poor ambient conditions, or
 - Has been subjected to any serious transport-related stresses.
- Please handle the product carefully. Jolts, impacts, or a fall, even from a low height, can cause damage to the product.
- Consult an expert when in doubt about the operation, safety, or connection of the appliance.
- Maintenance, modifications, and repairs must only be completed by a technician or an authorised repair centre.
- If you have questions that remain unanswered by these operating instructions, contact our technical support service or other technical personnel.



• Caution:

To avoid damaging the components, do not attempt to open or repair the PCB without professional guidance.



The operating range may be affected by environmental factors and nearby sources of interference.

Proper use helps to prolong the lifespan of the wireless doorbell.

b) Connected devices

- Also observe the safety and operating instructions of any other devices which are connected to the product.

c) LED light

Attention, LED light:

- Do not look directly into the LED light!
- Do not look into the beam directly or with optical instruments!

Operating elements

- 1 Receiver
- 2 Transmitter

Installation

1. Tear off one side of the double-sided adhesive tape and apply it to the underside of the transmitter.
2. Tear off the other side of the double-sided adhesive tape.
3. Choose a good location for the transmitter and fix it in place. Press firmly for a few seconds to ensure the transmitter is securely fixed in place.
4. Plug the doorbell receiver into a standard mains socket within the operating range.
5. Choose the preferred ring tone and volume using the Music/Melody and Volume adjusting buttons.
6. Choose the preferred lighting mode using the Music and Light Mode button.

Operation

The product has already been paired at the factory. If you need to replace the transmitter or increase or decrease the doorbell quantity, follow these instructions:

a) Pairing

1. Press and hold the Music and Light Mode button for approximately 3 seconds. The bell will ring using the Bird Voice.
2. Press the transmitter twice within 30 seconds. If the doorbell rings again, this indicates that pairing was successful.
3. If the doorbell does not ring, press the transmitter repeatedly until the transmitter and receiver are paired successfully.
4. To pair multiple transmitters, repeat the above steps for each transmitter.

b) Unpairing

- Press and hold the Music and Light Mode button for approximately 10 seconds until the bell rings twice. This indicates that all pairings have been deleted.

Care and Cleaning

- The transmitter has an IP55 protection rating, which indicates that it is dust- and water-resistant.
- Disconnect the product from the mains before each cleaning.
- Do not use any aggressive cleaning agents, rubbing alcohol, or other chemical solutions as they can cause damage to the housing and functioning of the product.
- Clean the product with a dry, fibre-free cloth.

Care and cleaning

- The transmitter has an IP55 protection rating, which indicates that it is dust- and water-resistant.
- Disconnect the product from the mains before each cleaning.
- Do not use any aggressive cleaning agents, rubbing alcohol, or other chemical solutions as they can cause damage to the housing and functioning of the product.
- Clean the product with a dry, fibre-free cloth.

Declaration of Conformity (DOC)

Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau hereby declares that this product conforms to the 2014/53/EU directive.

→ Click on the following link to read the full text of the EU declaration of conformity: www.conrad.com/downloads

Enter the product item number in the search box. You can then download the EU declaration of conformity in the available languages.

Disposal



Electronic devices are recyclable waste and must not be disposed of in the household waste. At the end of its service life, dispose of the product in accordance with applicable regulatory guidelines.

You thus fulfill your statutory obligations and contribute to the protection of the environment.

Technical data

Input voltage/current.....	110 - 220 V, 50 Hz
Operating frequency range.....	433-434 MHz
Transmission power.....	<10 dbm
Operating distance	up to 150 m
Standby power consumption	<0.3 W
Operating/storage conditions.....	-20 °C to +40 °C, 0 % to 85 % relative humidity

a) Dimensions

Receiver (ø x H)	76 x 76 mm
Transmitter (L x W x D).....	85 x 38 x 21 mm

b) Weight

Receiver	73 g
Transmitter.....	43 g
Doorbell volume.....	max 85 dB
PIR motion sensor distance.....	max. 3 m
PIR motion sensor detection angle.....	120°
Brightness to trigger on/off light sensor	< 10 Lumen



- Manipulez le produit avec précaution. Les chocs, les impacts ou même une chute d'une hauteur modérée peuvent endommager le produit.
- Consultez un spécialiste en cas de doute sur le fonctionnement, la sécurité ou le raccordement de l'appareil.
- L'entretien, les modifications et les réparations doivent être effectués uniquement par un technicien ou un centre de réparation agréé.
- Si des questions restent sans réponse après avoir lu ce mode d'emploi, contactez notre service de support technique ou un autre technicien.

F Mode d'emploi

Sonnette sans fil avec éclairage crépusculaire

N° de commande 2255381

Utilisation prévue

Ce produit est un émetteur sans fil et sans piles. Il combine deux fonctions – une sonnette et un éclairage crépusculaire à détecteur de mouvement. Dans l'obscurité ou par mauvais temps, le récepteur s'allume lorsqu'un mouvement est détecté et reste allumé pendant au moins 30 secondes quand le mouvement cesse. La sonnette inclut 58 mélodies avec quatre niveaux de volume. Le système a quatre modes de fonctionnement : sonnette avec lumière clignotante, sonnette seule, lumière clignotante seule et sonnette et lumière constante. La lumière a deux couleurs : blanc pour la fonction crépusculaire et bleu pour la fonction de carillon de porte. L'émetteur est protégé contre la poussière et la pénétration de l'eau et a un indice de protection IP55.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute restructuration et/ou modification du produit est interdite. Si vous utilisez le produit à d'autres fins que celles décrites, cela risque d'endommager le produit. De plus, une mauvaise utilisation pourrait entraîner des risques tels que courts-circuits et autres dangers. Lisez attentivement les instructions du mode d'emploi et conservez-le dans un endroit sûr. Ne mettez ce produit à la disposition de tiers qu'avec son mode d'emploi.

Ce produit est conforme aux exigences nationales et européennes en vigueur. Tous les noms d'entreprises et appellations de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

Contenu de l'emballage

- Sonnette avec éclairage crépusculaire
- 2x vis
- Bouton fonctionnant sans pile (avec ruban adhésif double face)
- 2x chevilles
- Mode d'emploi

Mode d'emploi actualisé

Téléchargez le mode d'emploi le plus récent sur www.conrad.com/downloads ou scannez le code QR indiqué. Suivez les instructions figurant sur le site Web.



Explication des symboles



Le symbole avec l'éclair dans un triangle indique qu'il y a un risque pour votre santé, par ex. en raison d'une décharge électrique.



Le symbole avec le point d'exclamation dans un triangle sert à indiquer les informations importantes présentes dans ce mode d'emploi. Veuillez lire ces informations attentivement.



Le symbole de la flèche indique des informations spécifiques et des conseils spécifiques pour le fonctionnement.

Consignes de sécurité



Lisez attentivement le mode d'emploi et respectez en particulier les consignes de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels résultant du non-respect des consignes de sécurité et des informations relatives à la manipulation correcte contenues dans ce manuel. De tels cas entraînent l'annulation de la garantie.

a) Informations générales

- Cet appareil n'est pas un jouet. Il doit rester hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériau d'emballage. Celui-ci peut se révéler dangereux si des enfants le prennent pour un jouet.
- Protégez l'appareil contre les températures extrêmes, le rayonnement solaire direct, les fortes secousses, les gaz, les vapeurs et solvants inflammables.
- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.
- Si une utilisation du produit en toute sécurité n'est plus possible, arrêtez de l'utiliser et protégez-le de toute utilisation accidentelle. Un fonctionnement sûr ne peut plus être garanti si le produit :
 - présente des traces de dommages visibles,
 - ne fonctionne plus normalement,
 - a été stocké pendant une période prolongée dans des conditions défavorables ou
 - a été transporté dans des conditions très rudes.

Attention :

Pour éviter d'endommager les composants, ne tentez pas d'ouvrir ou de réparer le PCB sans l'aide d'un professionnel.

La portée de fonctionnement peut être affectée négativement par des facteurs liés à l'environnement d'utilisation et à des sources d'interférences à proximité.

Une utilisation conforme contribue à prolonger la durée de vie de la sonnette sans fil.

b) Appareils connectés

- Respectez également les informations concernant la sécurité et le mode d'emploi pour les autres appareils connectés à ce produit.

c) Éclairage LED

Attention, éclairage LED :

- Ne regardez pas directement la lumière produite par les diodes LED !
- Ne regardez pas directement dans le faisceau ni avec des instruments optiques !

Éléments de fonctionnement

- 1 Récepteur
- 2 Émetteur

Installation

1. Enlevez d'abord un côté du ruban adhésif double face et appliquez-le sur la face inférieure de l'émetteur.
2. Enlevez ensuite l'autre côté du ruban adhésif double face.
3. Choisissez un emplacement approprié pour l'émetteur et fixez-le à cet endroit. Appuyez fermement pendant quelques secondes pour vous assurer que l'émetteur est fixé en toute sécurité.
4. Branchez l'émetteur de la sonnette dans une prise de courant secteur située à une distance inférieure à la portée maximale de l'émetteur.
5. Choisissez la mélodie préférée et le volume correspondant en utilisant les touches de réglage Musique/Mélodie et Volume.
6. Choisissez le mode préféré d'éclairage avec la touche Musique et Mode d'éclairage.

Mise en service

Le produit a déjà été appairé à l'usine. Si vous devez remplacer l'émetteur ou augmenter ou diminuer la quantité de sonnettes, suivez les instructions suivantes :

a) Appairage

1. Appuyez sur la touche Musique et Mode d'éclairage et maintenez-la enfoncée pendant environ 3 secondes. La sonnette va sonner avec la mélodie Chant d'oiseau.
2. Appuyez deux fois sur l'émetteur dans les 30 secondes qui suivent. Si la sonnette sonne à nouveau, ceci indique que l'appairage a réussi.
3. Si la sonnette ne sonne pas, appuyez à nouveau plusieurs fois sur l'émetteur jusqu'à ce que l'émetteur et le récepteur soient appairés avec succès.
4. Pour appairer de multiples émetteurs, répétez les étapes ci-dessus pour chaque émetteur.

b) Suppression de l'appairage

- Appuyez sur la touche Musique et Mode d'éclairage et maintenez-la enfoncée pendant environ 10 secondes jusqu'à ce que la sonnette sonne deux fois. Ceci indique que tous les appairages ont été supprimés.

Entretien et nettoyage

- L'émetteur dispose d'un indice de protection IP55, ce qui indique qu'il est protégé contre la poussière et résiste à l'eau.
- Avant le nettoyage, débranchez le produit de l'alimentation électrique.
- N'utilisez aucun produit de nettoyage agressif, d'alcool dénaturé ou toute autre solution chimique, car ils peuvent endommager le boîtier et affecter le bon fonctionnement du produit.
- Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon sec et sans fibres.

Entretien et nettoyage

- L'émetteur dispose d'un indice de protection IP55, ce qui indique qu'il est protégé contre la poussière et résiste à l'eau.
- Avant le nettoyage, débranchez le produit de l'alimentation électrique.
- N'utilisez aucun produit de nettoyage agressif, d'alcool dénaturé ou toute autre solution chimique, car ils peuvent endommager le boîtier et affecter le bon fonctionnement du produit.
- Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon sec et sans fibres.

Déclaration de conformité (DOC)

Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, D-92240 Hirschau, déclare par la présente que ce produit est conforme à la directive 2014/53/UE.

→ Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible au lien suivant : www.conrad.com/downloads

Entrez le numéro de l'article dans le champ de recherche. Vous pouvez télécharger la déclaration de conformité UE dans les langues disponibles.

Élimination des déchets



Les appareils électroniques sont des matériaux recyclables et ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères. En fin de vie, éliminez l'appareil conformément aux dispositions légales en vigueur.

Ainsi, vous respectez les ordonnances légales et contribuez à la protection de l'environnement.

Caractéristiques techniques

Tension/courant d'entrée 110-220 V, 50 Hz
Gamme en fréquence de mise en service 433-434 MHz
Puissance d'émission < 10 dbm
Distance de mise en service jusqu'à 150 m
Puissance absorbée en veille < 0,3 W
Conditions de stockage/mise en service -20 °C à +40 °C,
0 % à 85 % d'humidité relative

a) Dimensions

Récepteur (ø x H) 76 x 76 mm
Émetteur (long. x larg. x prof.) 85 x 38 x 21 mm

b) Poids

Récepteur 73 g
Émetteur 43 g
Volume de la sonnette 85 dB max.
Distance du détecteur de mouvement PIR 3 m max.
Angle de détection du détecteur de mouvement PIR 120°
Luminosité de déclenchement
marche/arrêt du capteur de lumière < 10 Lumen

Gebruiksaanwijzing

Draadloze deurbel met schemerverlichting, zonder batterij

Bestelnr. 2255381

Beoogd gebruik

Dit product is een batterijloze draadloze zender. Het combineert twee functies - een deurbel en een bewegingsgevoelige nachtlamp. In donkere omstandigheden, zoals bij slecht weer en 's nachts, licht de ontvanger op wanneer er beweging wordt gedetecteerd en blijft deze minstens 30 seconden branden nadat de beweging is gestopt. De deurbel bevat 58 melodieën die op vier volume-instellingen worden afgespeeld. Het systeem heeft vier werkingsmodi: deurbel en flits, alleen deurbel, alleen flits en deurbel met constant licht. Het licht heeft twee kleuren: wit voor de nachtlampfunctie en blauw voor de deurbelfunctie. De zender is beschermd tegen het binnendringen van stof en water en heeft een IP55-beschermingsgraad.

Om veiligheids- en goedkeuringsredenen mag u niets aan dit product veranderen. Het product kan schade oplopen als het wordt gebruikt voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. Bovendien kan onjuist gebruik resulteren in kortsluiting of andere gevaren. Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze op een veilige plek. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden worden doorgegeven.

Het product is voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften. Alle bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

Leveringsomvang

- Nachtlucht-deurbel
- 2x schroef
- Drukknop zonder batterij (met dubbelzijdig plakband)
- 2x pluggen
- Gebruiksaanwijzing

Meest recente gebruiksaanwijzing

Download de meest recente gebruiksaanwijzing via www.conrad.com/downloads of scan de afgebeelde QR-code. Volg de aanwijzingen op de website op.



Verklaring van de tekens



Het symbool met een bliksemschicht in een driehoek wijst op een risico voor uw gezondheid, bijv. door een elektrische schok.



Dit symbool met het uitroepteken in een driehoek wordt gebruikt om belangrijke informatie in deze gebruiksaanwijzing te onderstrepen. Lees deze informatie altijd aandachtig door.



Het pijl-symbool duidt op speciale informatie en advies voor het gebruik.

Veiligheidsinstructies



Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en neem vooral de veiligheidsinformatie in acht. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor hieruit resulterend persoonlijk letsel of materiële schade. In dergelijke gevallen vervalt de aansprakelijkheid/garantie.



a) Algemene informatie

- Dit apparaat is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat het verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed worden.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke schokken, ontvlambare gassen, dampen en oplosmiddelen.
- Stel het product niet aan mechanische spanning bloot.
- Als het product niet langer veilig gebruikt kan worden, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd als het product:
 - zichtbaar is beschadigd,
 - niet meer naar behoren werkt,
 - voor langere duur is opgeslagen onder slechte omstandigheden, of
 - onderhevig is geweest aan ernstige transportbelasting.
- Behandel het product met zorg. Schokken, botsingen of zelfs een val van beperkte hoogte kunnen het product beschadigen.
- Raadpleeg een expert als u vragen hebt over gebruik, veiligheid of aansluiting van het apparaat.



• Onderhoud, aanpassingen en reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door een technicus of een daartoe bevoegd servicecentrum.



• Als u nog vragen heeft die niet door deze gebruiksaanwijzing worden beantwoord, kunt u contact opnemen met onze technische dienst of ander technisch personeel.

Opgelet:

Om beschadiging van de componenten te voorkomen, mag u niet proberen het product te openen of de printplaat te repareren zonder professionele begeleiding. Het werkingbereik kan worden beïnvloed door omgevingsfactoren en nabijgelegen storingsbronnen.

Een correct gebruik helpt de levensduur van de draadloze deurbel te verlengen.

b) Aangesloten apparaten

• Neem tevens de veiligheids- en gebruiksinstructies van andere apparaten die op het product zijn aangesloten in acht.

c) Led-licht

Let op, led-licht:

- Niet rechtstreeks in het led-licht kijken!
- Niet direct of met optische instrumenten in de lichtstraal kijken!

Bedieningselementen

- 1 Ontvanger
- 2 Zender

Installatie

1. Trek een zijde van het dubbelzijdige plakband af en breng het aan op de onderkant van de zender.
2. Trek de andere kant van het dubbelzijdige plakband af.
3. Kies een goede locatie voor de zender en plaats het apparaat. Druk enkele seconden stevig aan om ervoor te zorgen dat de zender goed vastzit.
4. Sluit de deurbelontvanger aan op een standaard stopcontact.
5. Kies de gewenste beltoon en het gewenste volume met behulp van de knoppen voor het aanpassen van de muziek/melodie en het volume.
6. Kies de gewenste verlichtingsmodus met behulp van de knop voor de muziek- en lichtmodus.

Bediening

Het product is al in de fabriek gekoppeld. Als u de zender moet vervangen of extra bellen wilt toevoegen of verwijderen, volg dan deze instructies:

a) Koppelen

1. Houd de knop voor de muziek- en lichtmodus ongeveer 3 seconden ingedrukt. De bel zal luiden met behulp van de 'vogel'-toon.
2. Druk binnen 30 seconden tweemaal op de zender. Als de deurbel klinkt, geeft dit aan dat de koppeling succesvol was.
3. Als de deurbel niet klinkt, drukt u de zender herhaaldelijk in totdat de zender en de ontvanger met succes zijn gekoppeld.
4. Om meerdere zenders te koppelen, herhaalt u de bovenstaande stappen voor elke zender.

b) Ontkoppelen

- Houd de knop voor de muziek- en lichtmodus ongeveer 10 seconden ingedrukt tot de bel twee keer gaat. Dit geeft aan dat alle koppelingen zijn verbroken.

Onderhoud en reiniging

- De zender bezit een IP55-bescherming, wat betekent dat het apparaat stof- en spatwaterdicht is.
- Koppel het product vóór iedere reiniging los van de stroomvoorziening.
- Gebruik in geen geval agressieve schoonmaakmiddelen, reinigingsalcohol of andere chemische oplossingen omdat deze schade aan de behuizing of storingsbronnen kunnen veroorzaken.
- Reinig het product met een droog, pluisvrij doekje.

Onderhoud en reiniging

- De zender bezit een IP55-bescherming, wat betekent dat het apparaat stof- en spatwaterdicht is.
- Koppel het product vóór iedere reiniging los van de stroomvoorziening.
- Gebruik in geen geval agressieve schoonmaakmiddelen, reinigingsalcohol of andere chemische oplossingen omdat deze schade aan de behuizing of storingen kunnen veroorzaken.
- Reinig het product met een droog, pluisvrij doekje.

Conformiteitsverklaring (DOC)

Bij deze verklaart Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, D-92240 Hirschau, dat dit product voldoet aan de Europese richtlijn 2014/53/EU.

→ De volledige tekst van de EG-conformiteitsverklaring staat als download via het volgende internetadres ter beschikking: www.conrad.com/downloads

Voer het bestelnummer in het zoekveld in. Vervolgens kunt u de EG-conformiteitsverklaring downloaden in verschillende talen.

Verwijdering



Elektronische apparaten zijn recyclebaar afval en horen niet bij het huisvuil. Als het product niet meer werkt moet u het volgens de geldende wettelijke bepalingen voor afvalverwerking afvoeren.

Op deze wijze voldoet u aan uw wettelijke verplichtingen en draagt u bij aan de bescherming van het milieu.

Technische gegevens

Ingangsspanning/-stroom	110 - 220 V, 50 Hz
Frequentiebereik	433-434 MHz
Transmissievermogen	<10 dbm
Bereik	tot 150 m
Stand-by stroomverbruik	<0,3 W
Bedrijfs-/opslagcondities	-20 °C tot +40 °C, 0 % tot 85 % relatieve luchtvochtigheid

a) Afmetingen

Ontvanger (ø x H)	76 x 76 mm
Zender (L x B x H)	85 x 38 x 21 mm

b) Gewicht

Ontvanger	73 g
Zender	43 g
Deurbelvolume	max 85 dB
Bereik PIR bewegingssensor	max. 3 m
Detectiehoek PIR bewegingssensor	120°
Helderheid om de aan/uit-lichtsensor te activeren	< 10 Lumen