

ⓓ Bedienungsanleitung

USB 2.0 Videoaufzeichnung, schwarz

Best.-Nr. 2266974

Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Adapter, der HDMI-Signale empfängt und anschließend Bild und Ton über den USB-A-Ausgang an einen Computer ausgibt. Für die Betriebssysteme Windows®, MacOS und Linux bietet es uneingeschränkte Plug & Play-Unterstützung. Auch die gemeinsame Verwendung mit den gängigen Softwareprogrammen zur Videoaufzeichnung, darunter VLC Player, OBS Studio und AMCap, ist problemlos möglich.

Das Gerät ist ausschließlich für den Innengebrauch bestimmt. Verwenden Sie sie also nicht im Freien. Der Kontakt mit Feuchtigkeit, z. B. im Badezimmer, ist unbedingt zu vermeiden.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder verändern. Sollten Sie das Produkt für andere als die zuvor beschriebenen Zwecke verwenden, kann das Produkt beschädigt werden. Darüber hinaus kann eine unsachgemäße Verwendung zu weiteren Gefahren führen. Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie sicher auf. Reichen Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Dieses Produkt erfüllt die gesetzlichen nationalen und europäischen Anforderungen. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

HDMI ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.

Lieferumfang

- Video Grabber
- Bedienungsanleitung



Aktuelle Bedienungsanleitungen

Laden Sie aktuelle Bedienungsanleitungen über den Link www.conrad.com/downloads herunter oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Webseite.

Symbol-Erklärung



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Informationen in dieser Bedienungsanleitung hin. Lesen Sie diese Informationen immer aufmerksam.



Das Pfeilsymbol weist auf besondere Informationen und Empfehlungen zur Bedienung hin.

Sicherheitshinweise



Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Sollten Sie die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Sicherheitshinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch nicht beachten, übernehmen wir keine Haftung für daraus resultierende Personen- oder Sachschäden. Darüber hinaus erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

a) Allgemeines

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte andernfalls für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung, starken Erschütterungen, hoher Feuchtigkeit, Nässe, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Sollte kein sicherer Betrieb mehr möglich sein, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
 - sichtbare Schäden aufweist,
 - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
 - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
 - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.
- Gehen Sie stets vorsichtig mit dem Produkt um. Stöße, Schläge oder sogar das Herunterfallen aus geringer Höhe können das Produkt beschädigen.
- Wenden Sie sich an eine Fachkraft, sollten Sie Zweifel in Bezug auf die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss des Geräts haben.
- Lassen Sie Wartungs-, Änderungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einer Fachkraft bzw. einer zugelassenen Fachwerkstatt ausführen.
- Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet wurden, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder anderes Fachpersonal.

b) Angeschlossene Geräte

- Beachten Sie auch die Sicherheits- und Bedienungshinweise der übrigen Geräte, die an dieses Produkt angeschlossen sind.

Übersicht



Anschluss

1. Schließen Sie zunächst Ihre Eingangsquelle an den HDMI-Eingang (**Input**) an.
 - Um Einbußen hinsichtlich der Signalqualität zu vermeiden, sollte das HDMI-Kabel nicht länger als 15 m sein.
2. Schließen Sie dann den USB-A-Anschluss (**Output**) an einen freien USB-Anschluss Ihres Computers an.
3. Der Anschluss der Hardware erfolgt nach dem Plug & Play-Prinzip. Beachten Sie jedoch, dass Ihr Computer beim erstmaligen Anschließen einige Augenblicke benötigt, um die Komponente als neues Gerät zu erkennen.
4. Starten Sie nun die von Ihnen bevorzugte Software für das Aufzeichnen von Videos. Zu den getesteten Programmen gehören u. a. VLC Player, OBS Studio und AMCap.

OBS: Open Broadcaster Software®

Open Broadcaster Software® ist eine kostenlose, plattformübergreifende Open-Source-Software zum Streamen und Aufzeichnen von Videoinhalten. Unter dem folgenden Link können Sie sich OBS Studio kostenlos herunterladen: www.obsproject.com.

Nachstehend finden Sie eine kurze Anleitung zur Konfiguration (keine Gewähr auf Richtigkeit).

1. Schließen Sie zunächst eine Signalquelle an den Video Grabber an und stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem Computer her. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt „Anschluss“.
2. Starten Sie nun die Softwareanwendung.
3. Rufen Sie den Reiter „Sources“ auf und klicken Sie auf „+“, um eine neue Signalquelle hinzuzufügen.
4. Wählen Sie den Eintrag „Video Capture Device“.
5. Legen Sie jetzt die Bildgröße fest.
6. Wählen Sie die Option „Studio Mode“ (Doppelfenster).
7. Klicken Sie anschließend auf „Start Recording“.

→ Weitere Informationen zur Konfiguration und Verwendung finden Sie unter der URL-Adresse www.obsproject.com/wiki.

Pflege und Reinigung

- Trennen Sie das Produkt vor der Durchführung etwaiger Reinigungsarbeiten stets von sämtlichen daran angeschlossenen Peripheriegeräten.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Alkohol oder andere chemische Lösungsmittel, da diese zu Schäden am Gehäuse und zu Fehlfunktionen führen können.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts ein trockenes, faserfreies Tuch.

Entsorgung



Elektronische Geräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

Technische Daten

Betriebsstrom	5 V/DC, 0,4 A
Eingang	HDMI: 4K (max. 3840 x 2160 p), 30 Hz
Ausgang	USB-A 2.0: HD (max. 1920 x 1080 p), 60 Hz
HDMI-Kabel	AWG26, max. 15 m Länge
USB-Standards	Entspricht dem USB-Video-Standard UVC; Entspricht dem USB-Audio-Standard UAC
Farbtiefe	8/10/12 Bit Deep Colour
Plug & Play	ja
Unterstützte Betriebssysteme	Windows® XP 32/64 Bit (oder aktueller), MacOS 10.10 (oder aktueller), Linux Ubuntu 5.8 (oder aktueller)
Betriebsbedingungen	-10 bis +55 °C, 5 – 90 % rF (nicht kondensierend)
Lagerbedingungen	-20 bis +60 °C, 5 – 90 % rF (nicht kondensierend)
Abmessungen	64 x 28 x 13 mm (L x B x H)
Gewicht	22 g

Operating Instructions

USB 2.0 Video Capture Dongle, Black

Item No. 2266974

Intended use

The product is an HDMI to USB-A capture device that outputs audio and video to a computer. It has plug and play support for Windows®, MacOS, and Linux. It also works with commonly used acquisition software such as VLC Player, OBS Studio, and AMCap.

It is intended for indoor use only. Do not use it outdoors. Contact with moisture, e.g. in bathrooms, must be avoided under all circumstances.

For safety and approval purposes, you must not rebuild and/or modify this product. If you use the product for purposes other than those described above, the product may be damaged. In addition, improper use can result in or other hazards. Read the instructions carefully and store them in a safe place. Make this product available to third parties only together with its operating instructions.

This product complies with the statutory national and European requirements. All company names and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

HDMI is a registered trademark of HDMI Licensing L.L.C.

Delivery content

- Video capture device
- Operating instructions



Up-to-date operating instructions

Download the latest operating instructions at www.conrad.com/downloads or scan the QR code shown. Follow the instructions on the website.

Explanation of symbols



The symbol with the exclamation mark in the triangle is used to indicate important information in these operating instructions. Always read this information carefully.



The arrow symbol indicates special information and advice on operation.

Safety instructions



Read the operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling in this manual, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.

a) General information

- The device is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Do not leave packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children.
- Protect the appliance from extreme temperatures, direct sunlight, strong jolts, high humidity, moisture, flammable gases, steam and solvents.
- Do not place the product under any mechanical stress.
- If it is no longer possible to operate the product safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:
 - is visibly damaged,
 - is no longer working properly,
 - has been stored for extended periods in poor ambient conditions or
 - has been subjected to any serious transport-related stresses.
- Please handle the product carefully. Jolts, impacts or a fall even from a low height can damage the product.
- Consult an expert when in doubt about the operation, safety or connection of the appliance.
- Maintenance, modifications and repairs must only be completed by a technician or an authorised repair centre.
- If you have questions which remain unanswered by these operating instructions, contact our technical support service or other technical personnel.

b) Connected devices

- Also observe the safety and operating instructions of any other devices which are connected to the product.

Overview



- 1 **Input:** HDMI
- 2 **Output:** USB-A

Connection

1. Connect your source to the HDMI **Input**.

→ For optimal signal performance the HDMI cable should be < 15 m long.

2. Connect the USB-A **Output** to an available port on your computer.
3. The hardware is plug and play.

If connecting for the first time, you may need to wait a few moments for your computer to recognize it as a new device.

4. Load your preferred acquisition software. Some examples include VLC Player, OBS Studio, and AMCap.

OBS: Open Broadcaster Software®

Open Broadcaster Software is a free and open-source cross-platform streaming and recording program. OBS Studio is available for download here: www.obsproject.com.

Below is a quick setup guide and is for reference only.

1. Connect one end of the capture device to the signal source, and the other end to your computer. See section "Connection" for further details.
2. Launch the software.
3. Under the "Sources" window, select "+" to add a new source.
4. Select "Video Capture Device".
5. Set the image size.
6. Select "Studio Mode" (double window).
7. Select "Start Recording".

→ Refer to www.obsproject.com/wiki for further information relating to setup and use.

Care and cleaning

- Disconnect the product from any peripherals before each cleaning.
- Do not use any aggressive cleaning agents, rubbing alcohol or other chemical solutions as they can cause damage to the housing and malfunctioning.
- Clean the product with a dry, fibre-free cloth.

Disposal



Electronic devices are recyclable waste and must not be disposed of in the household waste. At the end of its service life, dispose of the product in accordance with applicable regulatory guidelines.

You thus fulfill your statutory obligations and contribute to the protection of the environment.

Technical data

Working current	5 V/DC, 0.4 A
Input.....	HDMI: 4K max. 3840 x 2160 p, 30 Hz
Output.....	USB-A 2.0: HD max. 1920 x 1080 p, 60 Hz
HDMI cable.....	AWG26 max.15 m
USB standards	Conform to USB Video and UVC standard Conform to USB Audio UAC standard;
Colour support.....	8/10/12-bit deep colour
Plug and play.....	yes
Supported OS.....	Windows® XP 32/64 bit (or above), MacOS 10.10 (or above), Linux Ubuntu 5.8 (or above)
Operating conditions.....	-10 to +55 °C, 5 – 90 % RH (non-condensing)
Storage conditions.....	-20 to +60 °C, 5 – 90 % RH (non-condensing)
Dimensions.....	64 x 28 x 13 mm (L x W x H)
Weight	22 g

F Mode d'emploi

Enregistrement vidéo USB 2.0, noir

N° de commande 2266974

Utilisation prévue

Le produit est un dispositif de capture HDMI à USB-A qui permet de transmettre des données audio et vidéo à un ordinateur. Il est compatible avec Windows®, MacOS et Linux en mode « plug and play ». Il fonctionne également avec des logiciels d'acquisition couramment utilisés tels que VLC Player, OBS Studio et AMCap.

Il est uniquement destiné à une utilisation à l'intérieur. Ne l'utilisez pas à l'extérieur. Tout contact avec l'humidité, par ex. dans les salles de bains, doit être évité en toutes circonstances.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute restructuration et/ou modification du produit est interdite. Toute utilisation à des fins autres que celles décrites ci-dessus pourrait endommager le produit. En outre, une mauvaise utilisation vous expose à d'autres risques. Lisez attentivement les instructions du mode d'emploi et conservez-le dans un endroit sûr. Ne mettez ce produit à la disposition de tiers qu'avec son mode d'emploi.

Ce produit est conforme aux exigences nationales et européennes en vigueur. Tous les noms d'entreprises et appellations de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

HDMI est une marque déposée de HDMI Licensing L.L.C.

Contenu de l'emballage

- Dispositif de capture vidéo
- Mode d'emploi



Mode d'emploi actualisé

Téléchargez le mode d'emploi le plus récent sur www.conrad.com/downloads ou scannez le code QR indiqué. Suivez les instructions figurant sur le site Web.

Explication des symboles



Le symbole avec le point d'exclamation dans un triangle sert à indiquer les informations importantes présentes dans ce mode d'emploi. Veuillez lire ces informations attentivement.



Le symbole de la flèche indique des informations spécifiques et des conseils spécifiques pour le fonctionnement.

Consignes de sécurité



Lisez attentivement le mode d'emploi et observez particulièrement les consignes de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels résultant du non-respect des consignes de sécurité et des informations relatives à la manipulation correcte contenues dans ce manuel. De tels cas entraînent l'annulation de la garantie.

a) Informations générales

- Cet appareil n'est pas un jouet. Il doit rester hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériau d'emballage. Celui-ci peut se révéler dangereux si des enfants le prennent pour un jouet.
- Gardez l'appareil à l'abri de températures extrêmes, de la lumière directe du soleil, de secousses intenses, d'humidité élevée, d'eau, de gaz inflammables, de vapeurs et de solvants.
- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.
- Si une utilisation du produit en toute sécurité n'est plus possible, arrêtez de l'utiliser et protégez-le de toute utilisation accidentelle. Un fonctionnement sûr ne peut plus être garanti si le produit :
 - est visiblement endommagé,
 - ne fonctionne plus correctement,
 - a été stocké pendant une période prolongée dans des conditions défavorables ou
 - a été transporté dans des conditions très rudes.
- Manipulez le produit avec précaution. Des secousses, des chocs ou une chute, même de faible hauteur, peuvent endommager le produit.
- Consultez un spécialiste en cas de doute sur le fonctionnement, la sécurité ou le raccordement de l'appareil.
- L'entretien, les modifications et les réparations doivent être effectués uniquement par un technicien ou un centre de réparation agréé.
- Si vous avez des questions qui sont restées sans réponse après avoir lu toutes les instructions d'utilisation, contactez notre service de support technique ou un autre technicien spécialisé.

b) Appareils connectés

- Respectez également les informations concernant la sécurité et le mode d'emploi pour les autres appareils connectés à ce produit.

Aperçu



- 1 Entrée : HDMI
- 2 Sortie : USB-A

Connexions

1. Connectez votre source à une entrée HDMI.



Pour une performance optimale du signal, le câble HDMI doit avoir une longueur de < 15 m.

2. Connectez la sortie USB-A à un port disponible de votre ordinateur.
3. Le matériel est plug and play.

Si vous vous connectez pour la première fois, vous devrez peut-être attendre quelques instants pour que votre ordinateur le reconnaisse comme un nouvel appareil.

4. Chargez le logiciel d'acquisition de votre choix. Citons par exemple VLC Player, OBS Studio et AMCap.

OBS : Open Broadcaster Software®

Open Broadcaster Software est un programme de diffusion en continu et d'enregistrement multi-plateforme gratuit et open-source. OBS Studio est disponible en téléchargement ici : www.obsproject.com.

Vous trouverez ci-dessous un guide d'installation rapide, à titre de référence uniquement.

1. Connectez une extrémité du dispositif de capture à la source du signal, et l'autre extrémité à votre ordinateur. Voir la section « Connexion » pour plus de détails.
2. Lancez le logiciel.
3. Dans la fenêtre « Sources », sélectionnez « + » pour ajouter une nouvelle source.
4. Sélectionnez « Video Capture Device ».
5. Définissez la taille de l'image.
6. Sélectionnez « Studio Mode » (double fenêtre).
7. Sélectionnez « Start Recording ».



Consultez le site www.obsproject.com/wiki pour plus d'informations sur la configuration et l'utilisation.

Entretien et nettoyage

- Avant chaque nettoyage, débranchez le produit de tout périphérique.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs, d'alcool à friction ou autre produit chimique ; ceux-ci risqueraient d'abîmer le boîtier et de causer des dysfonctionnements.
- Nettoyez le produit avec un chiffon sec et sans fibres.

Élimination des déchets



Les appareils électroniques sont des matériaux recyclables et ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères. En fin de vie, éliminez l'appareil conformément aux dispositions légales en vigueur.

Ainsi, vous respectez les ordonnances légales et contribuez à la protection de l'environnement.

Caractéristiques techniques

Courant de fonctionnement	5 V/CC, 0,4 A
Entrée	HDMI : 4K max. 3840 x 2160 p, 30 Hz
Sortie	USB-A 2.0: HD max. 1920 x 1080 p, 60 Hz
Câble HDMI	AWG26 15 m max.
Normes USB.....	Conforme à la norme USB Video et UVC Conforme à la norme USB Audio UAC;
Prise en charge des couleurs	couleur profonde 8/10/12-bits
Plug and play.....	oui
Systèmes d'exploitation pris en charge.....	Windows® XP 32/64 bit (ou version supérieure), MacOS 10.10 (ou version supérieure), Linux Ubuntu 5.8 (ou version supérieure)
Conditions de fonctionnement.....	-10 à +55 °C, 5 à 90 % HR (sans condensation)
Conditions de stockage	-20 à +60 °C, 5 à 90 % HR (sans condensation)
Dimensions.....	64 x 28 x 13 mm (L x l x H)
Poids.....	22 g

Gebruiksaanwijzing

USB 2.0-video-opname, zwart

Bestelnr. 2266974

Beoogd gebruik

Dit product is een HDMI naar USB-A opnameapparaat dat audio en video naar een computer stuurt. Het biedt plug&play-ondersteuning voor Windows®, MacOS en Linux. Het werkt bovendien met veelgebruikte acquisitiesoftware zoals VLC Player, OBS Studio en AMCap.

Dit product is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik het niet buitenshuis. Contact met vocht, bijv. in de badkamer, moet absoluut worden vermeden.

Om veiligheids- en goedkeuringsredenen mag u niets aan dit product veranderen. Als het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hierboven beschreven, kan het worden beschadigd. Bovendien kan onjuist gebruik tot andere gevaren leiden. Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze op een veilige plek. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden worden doorgegeven.

Het product is voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften. Alle bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

HDMI is een geregistreerd handelsmerk van de HDMI Licensing L.L.C.

Leveringsomvang

- Video-opnameapparaat
- Gebruiksaanwijzing



Meest recente gebruiksaanwijzing

Download de meest recente gebruiksaanwijzing via www.conrad.com/downloads of scan de afgebeelde QR-code. Volg de aanwijzingen op de website op.

Verklaring van de tekens



Dit symbool met het uitroepteken in een driehoek wordt gebruikt om belangrijke informatie in deze gebruiksaanwijzing te onderstrepen. Lees deze informatie altijd aandachtig door.



Het pijl-symbool duidt op speciale informatie en advies voor het gebruik.

Veiligheidsinstructies



Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en neem vooral de veiligheidsinformatie in acht. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, aanvaardt wij geen verantwoordelijkheid voor hieruit resulterend persoonlijk letsel of materiële schade. In dergelijke gevallen vervalt de aansprakelijkheid/garantie.

a) Algemene informatie

- Dit apparaat is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed worden.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke schokken, hoge vochtigheid, vocht, brandbare gassen, stoom en oplosmiddelen.
- Stel het product niet aan mechanische spanning bloot.
- Als het product niet langer veilig gebruikt kan worden, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd als het product:
 - zichtbaar is beschadigd,
 - niet meer naar behoren werkt,
 - gedurende een langere periode onder slechte omstandigheden is opgeslagen of
 - onderhevig is geweest aan ernstige transportbelasting.
- Behandel het product met zorg. Schokken, stoten of zelfs een val van geringe hoogte kunnen het product beschadigen.
- Raadpleeg een expert als u vragen hebt over gebruik, veiligheid of aansluiting van het apparaat.
- Onderhoud, aanpassingen en reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door een technicus of een daartoe bevoegd servicecentrum.
- Als u nog vragen heeft die niet door deze gebruiksaanwijzing worden beantwoord, kunt u contact opnemen met onze technische dienst of ander technisch personeel.

b) Aangesloten apparaten

- Neem tevens de veiligheids- en gebruiksinstructies van andere apparaten die op het product zijn aangesloten in acht.

Overzicht



- 1 Ingang: HDMI
- 2 Uitgang: USB-A

Aansluiting

1. Sluit uw bron aan op de HDMI-ingang.

→ Voor optimale signaalprestaties, dient de HDMI-kabel < 15 m lang te zijn.

2. Sluit de USB-A-uitgang aan op een beschikbare poort van uw computer.
3. De hardware is plug&play.
 - Als u het apparaat voor het eerst aansluit, dan dient u eventjes te wachten totdat uw computer het als een nieuw apparaat herkent.
4. Laad uw favoriete acquisitiesoftware. Enkele voorbeelden zijn VLC Player, OBS Studio en AMCap.

OBS: Open Broadcaster Software®

Open Broadcaster Software is een gratis en open-source, platformonafhankelijk streaming- en opnameprogramma. OBS Studio is hier beschikbaar om te downloaden: www.obsproject.com. Hieronder vindt u een beknopte installatiehandleiding die slechts geldt ter referentie.

1. Sluit het ene uiteinde van het opnameapparaat aan op de signaalbron en het andere uiteinde op uw computer. Zie paragraaf "Aansluiting" voor meer informatie.
2. Start de software.
3. In het venster "Sources", selecteert u "+" om een nieuwe bron toe te voegen.
4. Selecteer "Video Capture Device".
5. Stel het beeldformaat in.
6. Selecteer "Studio Mode" (dubbel venster).
7. Selecteer "Start Recording".

→ Bezoek www.obsproject.com/wiki voor meer informatie over instelling en gebruik.

Onderhoud en reiniging

- Sluit Koppel het product los van eventuele randapparatuur vóór het reinigen.
- Gebruik in geen geval agressieve schoonmaakmiddelen, reinigingsalcohol of andere chemische oplossingen omdat deze schade aan de behuizing of storingen kunnen veroorzaken.
- Reinig het product met een droog, pluisvrij doekje.

Verwijdering



Elektronische apparaten zijn recyclebaar afval en horen niet bij het huisvuil. Als het product niet meer werkt moet u het volgens de geldende wettelijke bepalingen voor afvalverwerking afvoeren.

Op deze wijze voldoet u aan uw wettelijke verplichtingen en draagt u bij aan de bescherming van het milieu.

Technische gegevens

Bedrijfsstroom.....	5 V/DC, 0,4 A
Ingang.....	HDMI: 4K max. 3840 x 2160 p, 30 Hz
Uitgang.....	USB-A 2.0: HD max. 1920 x 1080 p, 60 Hz
HDMI-kabel.....	AWG26 max.15 m
USB-standaarden.....	Conform USB Video en UVC-standaard Conform USB Audio UAC-standaard;
Kleurondersteuning.....	8/10/12-bit diepe kleur
Plug&play.....	ja
Ondersteunde besturingssystemen....	Windows® XP 32/64 bit (of hoger), MacOS 10.10 (of hoger), Linux Ubuntu 5.8 (of hoger)
Bedrijfsomstandigheden.....	-10 +55 °C, 5 – 90 % RV (niet condenserend)
Opslagcondities.....	-20 tot +60 °C, 5 – 90 % RV (niet condenserend)
Afmetingen.....	64 x 28 x 13 mm (L x B x H)
Gewicht.....	22 g