


Výkonový měnič 600W TE19

Pro mobilní použití různých elektronických zařízení prostřednictvím připojení 12V



- Pro mobilní použití elektronických zařízení prostřednictvím připojení 12V
- 2x USB porty s max. 3V (max. 12V nebo max. 3A)
- 2x 230V bezpečnostní zásuvky s vypínačem
- Výstupní výkon max. 600W (konstantní) & 1200W (špičkový)
- Automatické bezpečnostní odpojení kvůli ochrany autobaterie (alarm při ~10,5V & ~16V)
- Ochrana proti přetížení & zkratování
- Ochrana proti přehřátí díky vestavěné ventilaci
- Pevný držák na zařízení pro bezpečné uchycení

Technické údaje:

- Vstupní napětí baterie DC 12V (10,5V–16V)
- Výstupní napětí na zásuvku AC 230V / AC frekvence 50Hz jmenovité
- Modifikovaná sinusová vlna
- Ochrana obvodu (přetížení DC): 2x 35A interní pojistky
- Délka kabelu 2x 60cm
- Hmotnost / Rozměry: 1.2 kg / (L) 19.8 x (W) 15.9 x (H) 7.9cm

Obsah balení:

Měnič 600W TE19, 2x 60cm připojovací kabely, Návod k obsluze



Číslo položky 4857

