





Bureaulamp LED MAULpearly colour vario, dimbaar



- Veel licht met compacte vorm
- Flexibel: Kleurtemperatuur en verlichtingssterkte in 3 stappen instelbaar, afhankelijk van daglicht en wens
- Goede verlichting van een begrensde bereik, daarbij hoge lichtopbrengst
- Extreem zuinig: ongeveer 80 % minder energieverbruik in vergelijking met een gewone gloeilamp
- Ruimtebesparend en handzaam
- Stabiele arm met een flexibel gedeelte om perfect de lichtinval te bepalen
- Technisch veiligheidsconcept Made by MAUL
- Met 24 LED's, 8 warmwitte (3000 Kelvin) en 16 daglicht witte (6500 Kelvin)
- De armatuur bevat ingebouwde LED's. De LED's kunnen niet worden vervangen
- Levensduur van de LED's 20.000 uur
- Energieklasse "A+" (Spectrum A++ bis E)
- Extreem laag energieverbruik van ca. 6 Watt
- Gewogen energieverbruik 6 kWh/1000h
- Lichtsterkte van 1360 Lux op 35 cm afstand, lichtstroom 320 Lumen
- Metalen arm met rubberoppervlakte, kunststof lampenkap
- Armlengte 35,7 cm
- Hoogte in normale werkpositie 36 cm
- Lampenkap, 16 x 6 cm, draai- en neigbaar

- Aangename touchfield-bediening aan voet
- Stabiele verzwaarde kunststof voet, 16,5 x 10,6 cm, met werkblad beschermende onderlaag
- Milieuvriendelijke en veilige verpakking, recyclebaar
- garantie: 2 jaar

Art.nr.	Kleur	EAN-code	Douanecode	Kabellengte	Veiligheidsklasse	VE	verpakkingsmaat/cm/VE	gewicht/kg
820 17	02 wit	4002390069175	94052040	1,7 m	II Eurostekervoeding	1 st.	26,5 x 22,0 x 13,5	0,967
820 17	90 zwart	4002390079129	94052040	1,7 m	II Eurostekervoeding	1 st.	26,5 x 22,0 x 13,5	0,93