






## Bureaulamp LED MAULgrace colour vario, dimbaar



- Designlicht van uitstekende kwaliteit met dubbele arm
- Flexibel: kleurtemperatuur traploos en verlichtingssterkte in 4 niveaus instelbaar, afhankelijk van het tijdstip en de staat
- Modern design: duidelijke lijnen, minder elegantie
- Kostbaar: armen in geborsteld en geanodiseerd aluminium
- Grote actieradius door lange dubbele arm, licht schaduwloos van boven
- Uiterst economisch: 80% minder energieverbruik van de LED in vergelijking met één gloeilamp
- Technisch veiligheidsconcept gemaakt door MAUL
- Handig: bediening via het aanraakpaneel op de armatuurkop
- Met 48 LED's: 24 warm wit (3000 Kelvin) en 24 daglicht wit (6500 Kelvin)
- Armatuur bevat ingebouwde LED-lampen. De lampen kunnen niet worden vervangen zullen
- 20.000 uur levensduur van de LED's
- Energie-efficiëntieklasse "A" (spectrum A ++ tot E)
- Extreem laag energieverbruik met ca. 6 Watt
- Gewogen energieverbruik 6 kWh / 1000 uur
- 1400 lux Verlichtingssterkte op 35 cm afstand, lichtstroom 300 lumen

- Dubbel gelede arm draaibaar en kantelbaar
- Armlengte onder en boven elke 36,5 cm
- Hoogte in normale werkpositie 44 cm
- Armatuurkop, Ø 11,6 cm, draaibaar en kantelbaar, kunststof met aluminium inzetstuk
- Stabiele basis, Ø 20,5 cm, met verzwaring inzetstuk en desk-vriendelijke ondertapijt
- Milieuvriendelijke en veilige verpakking, recyclebaar
- garantie: 2 jaar

Art.nr.	Kleur	EAN-code	Douanecode	Kabellengte	Veiligheidsklasse	VE	verpakkingsmaat/cm/VE	gewicht/kg
820 50	95 zilver	4002390068314	94052099	2 m	II Eurostekervoeding	1 st.	58,0 x 27,0 x 10,0	3,239