

Videocamera WiFi IP PT in FullHD per interni TX-146 Testa della videocamera ruotabile a 360° per un'ottima visibilità



2MP FullHD
1920x1080

8m Motion
Tracking

8m 6 IR LED
(850nm)

**Orizzontale 90°
e verticale 55°**

**App Security
Premium gratuita**

**Rotazione
355° e 130°**

**Wifi
2.4GHz**

**Archiviazione
MicroSD**



- Ideale per il monitoraggio di aree interne
- Risoluzione video FullHD con max. 15fps
- Supporta wifi fino a ~10m in aree aperte
- Monitoraggio live tramite app iOS e Android gratuite (in tutto il mondo)
- Rilevazione e tracciamento del movimento
- Girelle orizzontali e verticali (355° e 130°)
- Funzione di allarme (messaggio push) sul proprio smartphone
- Altoparlante e microfono integrati per la comunicazione bidirezionale
- Compressione video H.264/H.265 (per registrazioni di alta qualità salvaspazio)
- Registrazione loop overlay automatica
- Modalità giorno / notte: commutazione automatica filtro IR-CUT incorporato
- 6 LED a infrarossi per una visione notturna fino a 8m (850nm)

Specificazioni tecniche:

- Sensore di colore: 1/ 2.9" CMOS (2 MP)
- Illuminazione minima: 0,1 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux con 6x IR LED
- Obiettivo / Otturatore: f = 3,6 mm / 1 / 50(1/60)s ~1/100000s
- Supporta schede MicroSD (HC/XC) fino a 128 GB (FAT32/exFAT) class10
- Dimensione file (notte; B/N): 4 MB / min (32 GB = 5,5 giorni di registrazione continua);
- Dimensione file (giorno; colore): 6,4 MB / min (32 GB = 3,5 giorni di registrazione continua)
- Interfaccia di rete: 2,4 GHz WiFi; Potenza di uscita irradiata max. 100mW
- Alimentazione elettrica: CC 5V±10% / 1,5A; Consumo energetico massimo 5W
- Condizioni di funzionamento: -10°C~+50°C, umidità 90% o inferiore (senza condensa)
- Peso / Dimensione: 192g / (A) 10,5 x Ø 8,0

APP "Security Premium": iOS 9.0 o versione successiva; Android 7.0 o versioni successive / EN, DE, FR, ES, IT, NL, SE, DK, NO, FI, CZ, PO (06-2020)

Contenuto della confezione:

Videocamera WiFi IP PT in FullHD per interni TX-146, 1x Adattatore di alimentazione USB 5V/1,5A, 1x cavo di alimentazione da USB a Micro-USB (2m), 2x viti e tasselli, 1x perno di ripristino, 1x staffa di montaggio con vite, Manuale d'istruzione (breve)

Numero di articolo 4882



Compatibile con:

4260358124100 / Numero dell'articolo 4880