

FullHD WiFi IP PT cámara de interior TX-146

Cabezal de cámara giratorio para una óptima visibilidad panorámica en interiores



2MP FullHD
1920x1080

8m Rastreo de movimiento

8m 6 IR LED (850nm)

Horizontal 90° y vertical 55°

Aplicación Security Premium gratuita

Rotation 355° & 130°

Wifi 2.4GHz

Almacenamiento MicroSD



- Ideal para monitorear áreas interiores
- Resolución de video FullHD con máx. 15 fps
- Admite wifi hasta ~10 m en áreas abiertas
- Monitoreo en vivo a través de la aplicación gratuita para iOS y Android (en todo el mundo)
- Detección de movimiento y seguimiento de movimiento
- Gira horizontal y verticalmente (355° y 130°)
- Función de alarma (mensaje de notificación) en su Teléfono inteligente
- Altavoz y micrófono integrados para comunicación bidireccional
- Compresión video H.264/H.265 (para grabaciones de alta calidad que ahorran espacio)
- Grabación continua en bucle con sobrescritura automática
- Modo día/noche: Filtro IR-Cut integrado con la conmutación automática
- 6 LED infrarrojos para visión nocturna de hasta 8m (850nm)

Especificaciones técnicas:

- Sensor de color: CMOS 1/2,9" (2 MP)
- Iluminación mínima: 0.1 Lux a (F2.0, AGC ACTIVO), 0 Lux con 6x LED IR
- Lente / obturador: f=3,6mm / 1/50(1/60)s ~1/100000s
- Soporte de tarjetas MicroSD(HC/XC) hasta 128GB (FAT32/ exFAT) class10
- Tamaño de archivo (noche, B/N): 4MB/min (32GB = 5,5 días de grabación continua);
- Tamaño de archivo (día; color): 6.4MB/min (32GB = 3,5 días de grabación continua)
- Interfaz de red: Wifi 2,4GHz; Potencia de salida radiada máx. 100mW
- Alimentación: CC 5V±10% 1,5A; Consumo eléctrico 5W como máximo
- Condiciones de funcionamiento: -10°C~+50°C, humedad 90% o inferior (sin condensación)
- Peso / Dimensiones: 192g / (A) 10,5 x (Ø) 2,2cm

APP "Security Premium": iOS 9.0 o superior; Android 7.0 o superior / EN, DE, FR, ES, IT, NL, SE, DK, NO, FI, CZ, PO (06-2020)

Contenido del paquete:

FullHD WiFi IP PT cámara de interior TX-146, 1x adaptador de alimentación USB 5V/1,5A, 1x cable de alimentación USB a Micro USB (2m), 2x tornillos y clavijas, 1x pin de reinicio, 1x soporte de montaje con tornillo, Manual de usuario (breve)

Número de artículo 4882



Compatible con:

4260358124100 / Número de artículo 4880