



- Sollte kein sicherer Betrieb mehr möglich sein, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt
 - sichtbare Schäden aufweist,
 - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
 - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
 - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.
- Gehen Sie stets vorsichtig mit dem Produkt um. Stöße, Schläge oder sogar das Herunterfallen aus geringer Höhe können das Produkt beschädigen.
- Wenden Sie sich an eine sachkundige Person, sollten Sie Zweifel in Bezug auf die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss des Geräts haben.
- Lassen Sie Wartungs-, Änderungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einer Fachkraft bzw. einer zugelassenen Fachwerkstatt ausführen.
- Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet wurden, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder anderes Fachpersonal.

ⓓ Bedienungsanleitung

LED-Unterputzdimmer 250 W

LED-Unterputzdimmer 600 W

LED-Unterputzdimmer 150 W

Best.-Nr. 2348941

Best.-Nr. 2348944

Best.-Nr. 2348947

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Dimmer kann für bis 15 LED-Leuchten sowie für Glühlampen und NV-Halogenlampen mit elektrischen Vorschaltgeräten verwendet werden. Am Phasenanschnitt-Dimmer mit den beiden Anschlussmöglichkeiten kann eine Mindesthelligkeit eingestellt werden. Der Dimmer ist gegen Überlast, Überstrom und Überhitzung geschützt. Zum Dimmer werden außerdem Adapterstücke für gängige Schalterblenden wie z. B. von JUNG und Busch & Jäger mitgeliefert.

Das Produkt ist ausschließlich für den Innengebrauch bestimmt. Verwenden Sie es also nicht im Freien. Der Kontakt mit Feuchtigkeit, z. B. im Badezimmer, ist unbedingt zu vermeiden.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder verändern. Falls Sie das Produkt für andere als die genannten Zwecke verwenden, könnte das Produkt beschädigt werden. Eine unsachgemäße Verwendung kann außerdem zu Gefahren wie Kurzschlüssen, Bränden oder elektrischen Schlägen führen. Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie sicher auf. Reichen Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Dieses Produkt erfüllt die gesetzlichen nationalen und europäischen Anforderungen. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Lieferumfang

- Dimmer mit Blende
- 2 x Kunststoffadapter
- Bedienungsanleitung

Aktuelle Bedienungsanleitungen

Laden Sie aktuelle Bedienungsanleitungen über den Link www.conrad.com/downloads herunter oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Webseite.



Symbol-Erklärung



Das Symbol mit dem Blitz im Dreieck weist auf Gefahren für Ihre Gesundheit hin, z. B. Stromschlag.



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Informationen in dieser Bedienungsanleitung hin. Lesen Sie diese Informationen immer aufmerksam.



Das Pfeilsymbol weist auf besondere Informationen und Empfehlungen zur Bedienung hin.

Sicherheitshinweise



Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Sollten Sie die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Sicherheitshinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch nicht beachten, übernehmen wir keine Haftung für daraus resultierende Personen- oder Sachschäden. Darüber hinaus erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

a) Allgemeine Hinweise

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte andernfalls für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung, starken Erschütterungen, hoher Feuchtigkeit, Nässe, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.

Vorsicht:

- Um eine Beschädigung der Komponenten zu vermeiden, versuchen Sie nicht, den Artikel ohne Anleitung einer Fachkraft zu öffnen oder zu reparieren.
- Die Reichweite kann durch Umgebungsfaktoren und nahegelegene Störquellen beeinträchtigt werden.
- Der richtige Gebrauch trägt dazu bei, die Lebensdauer des Produktes zu verlängern.

b) Bedienungshinweise



- Stromschlag-, Explosions- oder Lichtbogen-Überschlagsgefahr:
 - Schalten Sie die gesamte Spannungszufuhr zu diesem Gerät aus.
 - Verwenden Sie ein Multimeter mit einem geeigneten Messbereich.
- Verwenden Sie während des Betriebs nur das Original-Ladekabel.
- Schwere oder tödliche Verletzungen sowie Sachschäden können die Folgen sein, wenn diese Anweisungen nicht befolgt werden.

c) Angeschlossene Geräte

Beachten Sie auch die Sicherheits- und Bedienungshinweise der übrigen Geräte, die an dieses Produkt angeschlossen sind.


Ausstattung

1. Geeignet zum Nachrüsten und für Neuinstallationen.
2. Kein Nullleiter erforderlich.
3. Schutz von Leuchte und Treiber durch Sanftstart.
4. Überlast-, Überstrom- und Überhitzungsschutz.



Bedienungshinweise

Dieser zweipolige Dimmer kann wie in der nachstehenden Abbildung gezeigt angeschlossen werden. Schließen Sie nicht mehr als einen Dimmer parallel an, um die gleiche Last von zwei Punkten aus zu schalten.



Pflege und Reinigung

- Trennen Sie das Produkt vor jeder Reinigung von der Stromversorgung.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Alkohol oder andere chemische Lösungsmittel, da diese zu Schäden am Gehäuse und zu Fehlfunktionen des Produkts führen können.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts ein trockenes, faserfreies Tuch.

Entsorgung



Elektronische Geräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

Technische Daten

Nennspannung	220 - 240 VAC, 50 Hz
Angeschlossene LED-Last	5 - 250 W (Artikelnr. 2348941)
	5 - 600 W (Artikelnr. 2348944)
	5 - 150 W (Artikelnr. 2348947)
Angeschlossene Glühlampenlast	5 - 300 W (Artikelnr. 2348941)
	5 - 600 W (Artikelnr. 2348944)
	5 - 300 W (Artikelnr. 2348947)
Angeschlossene Last Niedervolt-Halogenleuchten mit elektrischen Vorschaltgeräten	5 - 300 W (Artikelnr. 2348941)
	5 - 600 W (Artikelnr. 2348944)
	5 - 300 W (Artikelnr. 2348947)
Dimmermethode	Phasenanschnitt
Ansteuerung	Zweiadrig
Drehachse	Ø 4 mm
Betriebs-/Lagerbedingungen	-10 °C bis +40 °C (Betrieb)
	-25 bis +65 °C (Lagerung)
	≤ 90 % relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)
Abmessungen.....	70 x 70 x 24 mm (ohne Blende)
	84 x 84 x 46 mm (mit Blende)
Gewicht.....	48 g (ohne Blende)
	76 g (mit Blende)

Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

Copyright 2021 by Conrad Electronic SE.

*2348941_2348944_2348947_v1_0321_02_DS_m_4L_(1)

GB Operating Instructions

LED flush-mounted rotary dimmer 250 W

LED flush-mounted rotary dimmer 600 W

LED flush-mounted rotary dimmer 150 W

Item No. 2348941

Item No. 2348944

Item No. 2348947

Intended use

This rotary dimmer can be used for up to 15 LED lamps, as well as incandescent lamps and LV halogen lamps with electric transformers. The trailing edge dimmer and two-way connection allows a minimum brightness to be set and protects against over-load, over-current and over-heating. The dimmer also comes with adapters to allow the use of common panel covers, such as those made by JUNG and Busch-Jaeger.

It is intended for indoor use only. Do not use it outdoors. Contact with moisture, e.g. in bathrooms, must be avoided under all circumstances.

For safety and approval purposes, you must not rebuild and/or modify this product. If you use the product for purposes other than those described, the product may be damaged. In addition, improper use can result in short circuits, fires, electric shocks or other hazards. Read the instructions carefully and store them in a safe place. Make this product available to third parties only together with its operating instructions.

This product complies with the statutory national and European requirements. All company names and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

Delivery content

- Dimmer with cover
- 2 x plastic adapters
- Operating instructions

Up-to-date operating instructions

Download the latest operating instructions at www.conrad.com/downloads or scan the QR code shown. Follow the instructions on the website.



Explanation of symbols



The symbol with the lightning in the triangle is used if there is a risk to your health, e.g. due to an electric shock.



The symbol with the exclamation mark in the triangle is used to indicate important information in these operating instructions. Always read this information carefully.



The arrow symbol indicates special information and advice on operation.

Safety instructions



Read the operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling in this manual, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.

a) General information

- The device is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Do not leave the packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children.
- Protect the appliance from extreme temperatures, direct sunlight, strong jolts, high humidity, moisture, flammable gases, steam, and solvents.
- Do not place the product under any mechanical stress.
- If it is no longer possible to operate the product safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:
 - is visibly damaged,
 - is no longer working properly,
 - has been stored for extended periods in poor ambient conditions, or
 - has been subjected to any serious transport-related stress.
- Please handle the product carefully. Jolts, impacts, or a fall, even from a low height, can cause damage to the product.
- Consult an expert when in doubt about the operation, safety, or connection of the appliance.
- Maintenance, modifications, and repairs must only be completed by a technician or an authorised repair centre.



- If you have questions that remain unanswered by these operating instructions, contact our technical support service or other technical personnel.

Caution:

- To avoid damaging the components, do not attempt to open or repair the product without professional guidance.
- The operating range may be affected by environmental factors and nearby sources of interference.
- Proper use helps to prolong the lifespan of the product.

b) Operation


- Hazard of electric shock, explosion or arc flash:
 - Turn off all power supplying this equipment.
 - Use a voltage tester with an appropriate rating.
- Use only the original charging cable during operation.
- Failure to follow these instructions may result in death, serious injury or equipment damage.

c) Connected devices

Also observe the safety and operating instructions of any other devices which are connected to the product.


Features

1. Suitable for both retrofitting and new installations.
2. No neutral required.
3. Soft-start protection of the lamp and driver.
4. Over-load, over-current and over-heating protection.



Operation

This is a two-wire dimmer and can be connected as shown in the diagram below. Do not connect more than one dimmer in parallel to operate the same charge from two points.



Care and cleaning

- Disconnect the product from the mains before cleaning.
- Do not use any aggressive cleaning agents, rubbing alcohol, or other chemical solutions as they can cause damage to the housing and functioning of the product.
- Clean the product with a dry, fibre-free cloth.

Disposal



Electronic devices are recyclable waste and must not be disposed of in the household waste. At the end of its service life, dispose of the product in accordance with applicable regulatory guidelines.

You thus fulfill your statutory obligations and contribute to the protection of the environment.

Technical data

Rated voltage	220-240 V/AC, 50 Hz
LED connected load	5-250 W (item no. 2348941) 5-600 W (item no. 2348944) 5-150 W (item no. 2348947)
Incandescent connected load	5-300 W (item no. 2348941) 5-600 W (item no. 2348944) 5-300 W (item no. 2348947)
Connected load of LV halogen lamps with electric transformers	5-300 W (item no. 2348941) 5-600 W (item no. 2348944) 5-300 W (item no. 2348947)
Dimming mode	Trailing edge
Control method	Two-way
Rotary axis	Ø 4 mm
Operating/storage conditions	-10 °C to +40 °C (operating) -25 °C to +65 °C (storage) ≤90 % relative humidity (non-condensing)
Dimensions	70 x 70 x 24 mm (excluding cover) 84 x 84 x 46 mm (including cover)
Weight	48 g (excluding cover) 76 g (including cover)



- Si une utilisation du produit en toute sécurité n'est plus possible, arrêtez de l'utiliser et protégez-le de toute utilisation accidentelle. Un fonctionnement sûr ne peut plus être garanti si le produit :
 - est visiblement endommagé,
 - ne fonctionne plus correctement,
 - a été stocké dans des conditions défavorables sur une longue durée ou
 - a été transporté dans des conditions très rudes.
- Manipulez le produit avec précaution. Les chocs, les impacts ou même une chute d'une hauteur modérée peuvent endommager le produit.
- Consultez un spécialiste en cas de doute sur le fonctionnement, la sécurité ou le raccordement de l'appareil.
- Toute manipulation d'entretien, d'ajustement ou de réparation doit impérativement être confiée à un professionnel ou à un centre de réparation agréé.
- Si des questions restent sans réponse après avoir lu ce mode d'emploi, contactez notre service technique ou un autre technicien.

Attention :

- Pour éviter d'endommager les composants, ne tentez pas d'ouvrir ou de réparer le produit sans l'aide d'un professionnel.
- La portée de fonctionnement peut être affectée négativement par des facteurs liés à l'environnement d'utilisation et à des sources d'interférences à proximité.
- Une utilisation conforme contribue à prolonger la durée de vie du produit.

b) Fonctionnement

- Risque de choc électrique, d'explosion ou d'arc électrique :
 - Coupez l'alimentation électrique de cet équipement.
 - Utilisez un testeur de tension d'une puissance adaptée.
- Utilisez uniquement le câble de charge d'origine pendant le fonctionnement.
- Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

c) Appareils raccordés

Respectez également les informations concernant la sécurité et le mode d'emploi pour les autres appareils connectés à ce produit.

Mode d'emploi

Variateur rotatif encastré à LED 250 W

Variateur rotatif encastré à LED 600 W

Variateur rotatif encastré à LED 150 W

N° de commande 2348941

N° de commande 2348944

N° de commande 2348947

Utilisation prévue

Ce variateur rotatif peut être utilisé pour un maximum de 15 lampes LED, ainsi que des lampes à incandescence et des lampes halogène basse tension avec des transformateurs électriques. Le variateur à bord arrière et la connexion bidirectionnelle permettent de régler une luminosité minimale et protègent contre les surcharges, les surintensités et les surchauffes. Le variateur est également fourni avec des adaptateurs pour permettre d'utiliser des couvercles de panneau courants, tels que ceux fabriqués par JUNG et Busch-Jaeger.

Il est uniquement destiné à une utilisation à l'intérieur. Ne l'utilisez pas à l'extérieur. Tout contact avec l'humidité, par ex. dans les salles de bains, doit être évité en toutes circonstances.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute restructuration et/ou modification du produit est interdite. Si vous utilisez le produit à d'autres fins que celles décrites, cela risque d'endommager le produit. De plus, une mauvaise utilisation pourrait entraîner des risques tels que les courts-circuits, les incendies, les chocs électriques, etc. Lisez attentivement les instructions du mode d'emploi et conservez-le dans un endroit sûr. Ne mettez ce produit à la disposition de tiers qu'avec son mode d'emploi.

Ce produit est conforme aux exigences nationales et européennes en vigueur. Tous les noms d'entreprises et appellations de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

Contenu de l'emballage

- Variateur avec couvercle
- 2 adaptateurs en plastique
- Mode d'emploi

Mode d'emploi actualisé

Téléchargez le mode d'emploi le plus récent sur www.conrad.com/downloads ou scannez le code QR indiqué. Suivez les instructions figurant sur le site Web.



Explication des symboles



Le symbole avec l'éclair dans un triangle indique qu'il y a un risque pour votre santé, par ex. en raison d'une décharge électrique.



Le symbole avec le point d'exclamation dans un triangle sert à indiquer les informations importantes présentes dans ce mode d'emploi. Veuillez lire ces informations attentivement.



Le symbole de la flèche indique des informations spécifiques et des conseils spéciaux pour le fonctionnement.

Consignes de sécurité





Lisez attentivement le mode d'emploi et respectez en particulier les consignes de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels résultant du non-respect des consignes de sécurité et des informations relatives à la manipulation correcte contenues dans ce manuel. De tels cas entraînent l'annulation de la garantie.

a) Informations générales

- Cet appareil n'est pas un jouet. Il doit rester hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Celui-ci peut se révéler dangereux si des enfants le prennent pour un jouet.
- Gardez l'appareil à l'abri de températures extrêmes, de la lumière directe du soleil, de secousses intenses, de l'humidité élevée, de l'eau, de gaz inflammables, de vapeurs et de solvants.
- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.


Caractéristiques

1. Convient à la fois pour la rénovation et les nouvelles installations.
2. Aucun neutre n'est requis.
3. Protection contre le démarrage progressif de la lampe et du pilote.
4. Protection contre les surcharges, les surintensités et les surchauffes.



Fonctionnement

Il s'agit d'un variateur à deux fils qui peut être connecté comme illustré dans le diagramme ci-dessous. Ne branchez pas plus d'un variateur en parallèle pour faire fonctionner la même charge à partir de deux points.



Entretien et nettoyage

- Avant le nettoyage, débranchez le produit de l'alimentation électrique.
- N'utilisez aucun produit de nettoyage agressif, d'alcool dénaturé ou toute autre solution chimique, car ils peuvent endommager le boîtier et affecter le bon fonctionnement du produit.
- Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon sec non pelucheux.

Élimination des déchets



Les appareils électroniques sont des matériaux recyclables et ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères. En fin de vie, éliminez l'appareil conformément aux dispositions légales en vigueur.

Ainsi, vous respectez les ordonnances légales et contribuez à la protection de l'environnement.

Caractéristiques techniques

Tension nominale.....	220-240 V/CA, 50 Hz
Charge connectée à des LED	5-250 W (article N° 2348941) 5-600 W (article N° 2348944) 5-150 W (article N° 2348947)
Charge connectée à des lampes incandescentes	5-300 W (article N° 2348941) 5-600 W (article N° 2348944) 5-300 W (article N° 2348947)
Charge connectée de lampes halogène basse tension avec transformateurs électriques	5-300 W (article N° 2348941) 5-600 W (article N° 2348944) 5-300 W (article N° 2348947)
Mode de variation.....	Bord de fuite
Méthode de contrôle.....	Bidirectionnel
Axe de rotation	Ø 4 mm
Conditions de fonctionnement / stockage....	De -10 à +40 °C (fonctionnement) de -25 °C à +65 °C (stockage) ≤ 90 % d'humidité relative (sans condensation)
Dimensions	70 x 70 x 24 mm (sans le couvercle) 84 x 84 x 46 mm (avec le couvercle)
Poids.....	48 g (sans le couvercle) 76 g (avec le couvercle)

Ce document est une publication de Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, D-92240 Hirschau - Allemagne (www.conrad.com). Tous droits réservés y compris la traduction. La reproduction par n'importe quel moyen, p. ex. photocopie, microfilm ou saisie dans des systèmes de traitement électronique des données, nécessite l'autorisation préalable par écrit de l'éditeur. La réimpression, même en partie, est interdite. Cette publication représente l'état technique au moment de l'impression.



- Behandel het product met zorg. Schokken, botsingen of zelfs een val van beperkte hoogte kunnen het product beschadigen.
- Raadpleeg een expert als u vragen heeft over gebruik, veiligheid of aansluiting van het apparaat.
- Onderhoud, aanpassingen en reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door een technicus of een daartoe bevoegd servicecentrum.
- Als u nog vragen heeft die niet door deze gebruiksaanwijzing worden beantwoord, kunt u contact opnemen met onze technische dienst of ander technisch personeel.

Let op:

- Om beschadiging van de componenten te voorkomen, mag u niet proberen het product te openen of te repareren zonder professionele begeleiding.
- Het werkingsbereik kan worden beïnvloed door omgevingsfactoren en nabijgelegen storingsbronnen.
- Een correct gebruik helpt de levensduur van het product te verlengen.

b) Bediening

- Gevaar voor een elektrische schok, explosie of vlamboog:
 - Schakel alle stroomtoevoer naar deze apparatuur uit.
 - Gebruik een spanningstester met de juiste classificatie.
- Gebruik tijdens het gebruik alleen de originele laadkabel.
- Het negeren van deze instructies kan de dood, ernstig letsel of materiële schade tot gevolg hebben.

c) Aangesloten apparaten

Neem tevens de veiligheids- en gebruiksinstructies van andere apparaten die op het product zijn aangesloten in acht.

Gebruiksaanwijzing

Led-inbouw-draaidimmer 250 W

Led-inbouw-draaidimmer 600 W

Led-inbouw-draaidimmer 150 W

Bestelnr. 2348941

Bestelnr. 2348944

Bestelnr. 2348947

Beoogd gebruik

Deze draaidimmer kan worden gebruikt voor maximaal 15 led-lampen, maar ook voor gloeilampen en LV-halogenelampen met elektrische transformatoren. Met de fase aan- en afsnijdingsdimmer en tweeweg-aansluiting kan een minimale helderheid worden ingesteld en worden beschermd tegen overbelasting, overstroom en oververhitting. De dimmer wordt ook geleverd met adapters om het gebruik van gangbare paneelafdekkingen mogelijk te maken, zoals die van JUNG en Busch-Jaeger.

Dit product is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik het niet buitenshuis. Contact met vocht, bijv. in de badkamer, moet absoluut worden vermeden.

Vanwege veiligheids- en goedkeuringsredenen mag u niets aan dit product veranderen. Het product kan schade oplopen als het wordt gebruikt voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. Bovendien kan onjuist gebruik resulteren in kortsluiting, brand, elektrische schok of andere gevaren. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar deze op een veilige plaats. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden worden overhandigd.

Het product is voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften. Alle bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

Omvang van de levering

- Dimmer met afdekking
- 2x kunststof adapters
- Gebruiksaanwijzing

Meest recente gebruiksaanwijzing

Download de meest recente gebruiksaanwijzing via www.conrad.com/downloads of scan de afgebeelde QR-code. Volg de aanwijzingen op de website.



Verklaring van de symbolen



Het symbool met een bliksemschicht in een driehoek wijst op een risico voor uw gezondheid, bijv. door een elektrische schok.



Dit symbool met het uitroepteken in een driehoek wordt gebruikt om belangrijke informatie in deze gebruiksaanwijzing te onderstrepen. Lees deze informatie altijd aandachtig door.



Het pijl-symbool duidt op speciale informatie en advies voor het gebruik.

Veiligheidsinstructies





Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en neem vooral de veiligheidsinformatie in acht. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor hieruit resulterend persoonlijk letsel of materiële schade. In dergelijke gevallen vervalt de aansprakelijkheid/garantie.

a) Algemene informatie

- Dit apparaat is geen speelgoed. Buiten het bereik van kinderen en huisdieren houden.
- Laat het verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed worden.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke schokken, hoge vochtigheid, vocht, brandbare gassen, stoom en oplosmiddelen.
- Stel het product niet bloot aan mechanische spanning.
- Als het product niet langer veilig gebruikt kan worden, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd als het product:
 - zichtbaar is beschadigd,
 - niet meer naar behoren werkt,
 - voor langere duur is opgeslagen onder slechte omstandigheden, of
 - onderhevig is geweest aan ernstige transportbelasting.


Kenmerken

1. Geschikt voor zowel inbouw achteraf als nieuwe installaties.
2. Geen nuldraad nodig.
3. Softstart-beveiliging van lamp en driver.
4. Beveiliging tegen overbelasting, overstroom en oververhitting.



Bediening

Dit is een tweedraadsdimmer en kan worden aangesloten zoals weergegeven in onderstaand schema. Sluit niet meer dan één dimmer parallel aan om dezelfde lading vanaf twee punten te laten werken.



Onderhoud en reiniging

- Koppel het product vóór iedere reiniging los van de stroomvoorziening.
- Gebruik in geen geval agressieve schoonmaakmiddelen, reinigingsalcohol of andere chemische oplossingen omdat deze schade aan de behuizing of storingen kunnen veroorzaken.
- Reinig het product met een droog, pluisvrij doekje.

Verwijdering



Elektronische apparaten zijn recyclebaar afval en horen niet bij het huisvuil. Als het product niet meer werkt, moet u het volgens de geldende wettelijke bepalingen voor afvalverwerking inleveren.

Op deze wijze voldoet u aan uw wettelijke verplichtingen en draagt u bij aan de bescherming van het milieu.

Technische gegevens

Nominale spanning.....	220-240 V/AC, 50 Hz
Led aangesloten belasting.....	5-250 W (art.nr. 2348941) 5-600 W (art.nr. 2348944) 5-150 W (art.nr. 2348947)
Gloeilamp aangesloten belasting	5-300 W (art.nr. 2348941) 5-600 W (art.nr. 2348944) 5-300 W (art.nr. 2348947)
Aangesloten belasting van LV-halogenelampen met elektrische transformatoren	5-300 W (art.nr. 2348941) 5-600 W (art.nr. 2348944) 5-300 W (art.nr. 2348947)
Dimmodus	fase aan- en afsnijding
Besturingsmethode.....	tweeweg
Draaias	Ø 4 mm
Gebruik-/opslagcondities	-10 °C tot +40 °C (gebruik) -25 °C tot +65 °C (opslag) ≤90 % relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend)
Afmetingen	70 x 70 x 24 mm (exclusief afdekking) 84 x 84 x 46 mm (inclusief afdekking)
Gewicht.....	48 g (exclusief afdekking) 76 g (inclusief afdekking)