

Autolader voor de familie TE14 4-poorts USB autolader (4x max. 2,4A)



Autoladerg r t f r Vorder- & R cksitz / Car Charger for front & rear



9,6A Gesamtleistung / 9.6A Total Power Output



1,8m Kabell nge / 1.8m Cable Length



4x 2,4A USB-Anschl sse / 4x 2.4A USB Ports



Schnelles Laden / Fast Charging



 berladungsschutz / Over Current Protection



Gleichzeitiges Laden von 4 Ger ten / Simultaneous charging of 4 devices



Intelligentes Smart IC / Intelligent Smart IC



Anschluss  ber Zigarettenanz nder / Connection via Cigarette Lighter Socket



- Gelijktijdig opladen van maximaal 4 apparaten met USB-poort (Smartphones, tablets, enz.)

- Intelligente Smart IC voor een automatische detectie van de maximale stroom voor het apparaat

- 1,8m kabel verbindt de twee laders samen
- Klembevestiging voor het opladen van de achterbank
- Bescherming tegen overbelasting
- Geschikt voor de meeste apparaten met USB-poort
- Gemakkelijke behandeling & compacte grootte



Technische specificaties:

- Ingangsspanning DC 12-24V (sigarettenaanstekeraansluiting)
- Uitgangsvermogen voorste lader: 2x USB-poort elk met DC 5V / 2,4A
- Uitgangsvermogen achterste lader: 2x USB-poort elk met DC 5V / 2,4A
- Gewicht: 129g inclusief de 1,8m kabel
- Afmetingen voorste lader: (L) 6,5 x (B) 2,5 x (H) 3,5cm
- Afmetingen achterste lader: (L) 5,4 x (B) 2,5 met klem x (H) 8,0cm

Inhoud verpakking:

- Autolader voor de familie TE14
- Klem voor achterbank
- Gebruikersaanwijzing

Artikelnummer 4708

