

FULL HD Birdcam TX-165



-  Video Full HD 1080p
-  Foto (3264x2448)
-  Gezichtsveld
-  Video in slow motion
-  Bediening met batterijen
-  TFT-kleurendisplay (528x220)
-  Trekker tijd
-  Beschermingsklasse IP56
-  MicroSD Card 512GB
-  Werktijd 6 maanden



- **Ideaal voor het opnemen en observeren van vogels en kleine dieren** (korte lensfocus 6-15cm; grote kijkhoek van 100°)
- **Slow-motion video's met maximaal 25FPS**
- **Functies: video, foto, video & foto of slow motion**
- **PIR-sensor (~20cm) & IR-bereik (~50cm) met 940nm LED's voor nachtopnames**
- **Ingebouwde microfoon & luidspreker**
- **Uitneembare vogelvoercontainer voor ca. 150g vogelvoer**
- **Mezenbollen haak**
- **Verwijderbaar waterbakje**

Technische specificaties

- Beeldsensor: 1/3,2" CMOS 8MP
- Lensfocus: Vast 0,06-0,15m
- Lens: f=2,0mm, F/NO2.0, FOV=100°, Auto IR-filter
- Videoresolutie: [1920x1080] / [1280x720] / [1280x720 60FPS] / [848x480] / [720x480] / [720x480 100FPS] / [640x480] / [320x240]
- Fotoresolutie: 20MP (5200x3900 geïnterpoleerd), 16MP (4608x3456 geïnterpoleerd), 12MP (4000x3000 geïnterpoleerd), 8MP (3264x2448), 5MP (2592x1944), 3MP (2048x1536), 1MP (1280x960)
- Bestandsformaat: JPEG/AVI
- Infrarood: 4x IR LED's (940nm), 0,03 - 0,5m bereik
- Voeding: 4x AA batterijen* (*inbegrepen); externe DC6V/1A voeding** [**niet inbegrepen]
- Apparaattaal: EN, DE, SP, FR, IT, NL, FI, SE, DK, PO
- Bedrijfstemperatuur: -10°C tot +50°C
- Materiaal: ABS kunststof
- Gewicht/Afmetingen camera: 141g (zonder batterijen)/(L)8,7x(B)4,4x(H)10,7cm
- Gewicht / Afmetingen huisje met zaadbakje en waterbakje: 475g / (L) 19 x (B) 15,2 x (H) 22,8cm

Inhoud van verpakking

Technaxx FULL HD Birdcam TX-165, Micro USB-kabel, montagegeriem, muurbevestiging, relingbevestiging 3x schroeven & 3x pluggen, 4x AA-batterijen, gebruikershandleiding

Article-No.4923

