

FULL HD Birdcam TX-165



-  Video Full HD 1080p
-  Zdjęcie (3264x2448)
-  Pole widzenia
-  Film w zwolnionym tempie
-  Praca z bateriami
-  Kolorowy wyświetlacz TFT (528x220)
-  Czas wyzwalania
-  Stopień ochrony IP56
-  MicroSD Card 512GB
-  Czas pracy 6 miesięcy



- Idealna do nagrywania i obserwacji ptaków i małych zwierząt (krótka ostrość obiektywu 6-15cm; duży kąt widzenia 100°)
- Filmy w zwolnionym tempie do 25 klatek na sekundę
- Funkcje: wideo, zdjęcie, wideo i zdjęcie lub zwolnione tempo
- Czujnik PIR (~20cm) i zasięg IR (~50cm) z diodami LED 940nm do nagrań nocnych
- Wbudowany mikrofon i głośnik
- Wyjmowany pojemnik na karmę dla ptaków na ok. 150g karmy dla ptaków
- Haczyk na pierożki
- Zdejmowany zbiornik na wodę

Specyfikacje techniczne

- Czujnik obrazu: 1/3,2" CMOS 8 MP
- Enfoque de lente: Fijo 0,06-0,15m
- Obiektyw: f=2.0mm, F/NO2.0, FOV=100°, Auto filtr IR;
- Rozdzielczość obrazu: [1920x1080] / [1280x720] / [1280x720 60FPS] / [848x480] / [720x480] / [720x480 100FPS] / [640x480] / [320x240]
- Rozdzielczość zdjęć: 20MP (5200x3900 interpolowana), 16 MP (4608x3456 interpolowana), 12MP (4000x3000 interpolowana), 8MP (3264x2448), 5MP (2592x1944), 3MP (2048x1536), 1MP (1280x960)
- Format pliku: JPEG/AVI
- Podczerwień: 4x diody IR (940nm), zasięg 0,03-0,5m
- Zasilanie: 4x baterii AA* (*w zestawie); zewnętrzne źródło zasilania DC6V/1A** (**nie dołączone do zestawu)
- Język urządzenia: EN, DE, SP, FR, IT, NL, FI, SE, DK, PO
- Temperatura pracy: -10°C do +50°C
- Materiał: tworzywo sztuczne ABS
- Waga / wymiary kamery: 141g (bez baterii)/(D) 8,7 x (SZ) 4,4 x (W) 10,7cm
- Waga / Wymiary Domek z pojemnikiem na nasiona i miską: 475 g/(D) 19 x (SZ) 15,2 x (W) 22,8cm

Zawartość pakietu

Kamera do monitorowania ptaków Technaxx FULL HD TX-165, kabel Micro USB, pasek montażowy, uchwyt ścienny, uchwyt do poręczy 3x śruby i 3x kołki, 4x baterie AA, instrukcja obsługi

Article-No.4923

