

# FULL HD Birdcam TX-165



-  Video Full HD 1080p
-  Foto (3264x2448)
-  Campo de visión
-  Video a cámara lenta
-  Funcionamiento con pilas
-  Pantalla TFT en color (528x220)
-  Tiempo de disparo
-  Clase de protección IP56
-  MicroSD Card up to 512GB
-  Tiempo de trabajo 6 meses



- Ideal para grabar y observar aves y pequeños animales (corto enfoque de lente 6-15cm; gran ángulo de visión de 100°)
- Videos a cámara lenta con hasta 25FPS
- Funciones: video, foto, video y foto o cámara lenta
- Sensor PIR (~20cm) y alcance IR (~50cm) con LED de 940nm para grabaciones nocturnas
- Micrófono y altavoz incorporados
- Recipiente extraíble para comida para pájaros para aprox. 150 g de comida para pájaros
- Gancho para comedero
- Abrevadero extraíble

## Especificaciones técnicas

- Sensor de imagen: 1/3,2" CMOS 8MP
- Enfoque de lente: Fijo 0,06-0,15m
- Lente: f=2,0mm, F/NO2.0, FOV=100°, Filtro IR automático
- Resolución de video: [1920x1080] / [1280x720] / [1280x720 60FPS] / [848x480] / [720x480] / [720x480 100FPS] / [640x480] / [320x240]
- Resolución de fotos: 20MP (5200x3900 interpolada), 16MP (4608x3456 interpolada), 12MP (4000x3000 interpolada), 8MP (3264x2448), 5MP (2592x1944), 3MP (2048x1536), 1MP (1280x960)
- Formato de archivos: JPEG/AVI
- Infrarrojos: 4x LED IR (940nm), alcance 0,03-0,5m
- Alimentación: 4x baterías AA\* (\*incluidas); alimentación CC6V/1A externa\*\* [\*\* no incluida en la entrega]
- Idioma del dispositivo: EN, DE, SP, FR, IT, NL, FI, SE, DK, PO
- Temperatura de funcionamiento: -10°C hasta +50°C
- Material: plástico ABS
- Peso/Dimensiones de la cámara: 41g (sin baterías)/(L)8,7 x (P)4,4 x (A)10,7cm
- Peso / Dimensiones de la caseta con semillero y abrevadero: 475g / (L) 19 x (P) 15,2 x (A) 22,8cm

## Contenido del paquete

Technaxx Full HD Birdcam TX-165, cable Mini USB, Correa de montaje, soporte de pared, soporte de baranda, 3x tornillos y 3x tacos, 4x baterías AA, Manual del usuario



Article-No.4923

