

FULL HD Birdcam TX-165

Камера-ловушка TX-165



-  Видео Full HD 1080 p
-  Фото (3264x2448)
-  Поле зрения
-  Замедленное видео
-  Работа от батарей
-  TFT цветной дисплей (528x220)
-  Время срабатывания
-  Класс защиты IP56
-  MicroSD карта 512GB
-  Время работы 6 месяцев



- Идеально подходит для записи и наблюдения за птицами и мелкими животными (фокус коротких линз 6-15 см; большой угол обзора 100 °)
- Замедленное видео с частотой до 25 кадров в секунду
- Функции: видео, фото, видео и фото или замедленная съемка
- ИК-датчик (~ 20 см) и ИК-диапазон (~ 50 см) со светодиодами 940 нм для ночной записи
- Встроенный микрофон и динамик
- Съёмный контейнер для корма для птиц на объеме 150 г
- Крючок для подвешивания корма
- Съёмный резервуар для воды

Технические характеристики

- Датчик изображения: 1 / 3,2 дюйма, CMOS, 8 МП
- Фокус объектива: фиксированный 0,06-0,15 м
- Объектив: f = 2,0 мм, F / NO2,0, FOV = 100 °, автоматический ИК-фильтр; (устойчивый к царапинам и ударопрочный)
- Разрешение видео: [1920x1080] / [1280x720] / [1280x720 60FPS] / [848x480] / [720x480] / [720x480 100FPS] / [640x480] / [320x240]
- Разрешение фото: 20 МП (с интерполяцией 5200x3900), 16 МП (с интерполяцией 4608x3456), 12 МП (с интерполяцией 4000x3000), 8 МП (3264x2448), 5 МП (2592x1944), 3 МП (2048x1536), 1 МП (1280x960)
- Инфракрасный: 4x ИК-светодиода (940 нм), диапазон 0,03-0,5 м
- Электропитание: 4 батарейки AA *(в комплекте); внешний DC6V/1A ** [* не входит в комплект]
- Язык устройства: EN, DE, SP, FR, IT, NL, FI, SE, DK, PO
- Материал: ABS пластик
- Рабочая температура: -10 ° C до +50 ° C
- Вес/размеры камеры: 141г (без батарей)/(Д) 8,7 x (Ш) 4,4 x (В) 10,7 см
- Вес / размеры Домик с ящиком для корма и резервуаром: 475 г / (Д) 19 x (Ш) 15,2 x (В) 22,8 см

Содержимое упаковки

Technaxx FULL HD Birdcam TX-165, кабель Micro USB, монтажный ремень, настенное крепление, крепление на перила, 3 винта и 3 дюбеля, 4 батарейки AA, руководство пользователя



Article-No.4923

