

FULL HD Birdcam TX-165

Камера-пастка TX-165

Час спрацювання



- Ідеально підходить для запису та спостереження за птахами та дрібними тваринами (фокус короткої лінзи 6-15 см; великий кут огляду 100°)
- Уповільнені відео з частотою до 25 кадрів в секунду
- Функції: відео, фото, відео та фото або уповільнений рух
- Датчик PIR (~ 20 см) та ІЧ -діапазон (~ 50 см) зі світлодіодами 940 нм для нічних записів
- Вбудований мікрофон і динамік
- Знімний контейнер для корму для птахів прибл. 150 г корму для птахів
- Гачок для підвішування корму
- Зйомна ємність для води

Технічні специфікації

- Датчик зображення: 1/3.2 "CMOS 8MP
- Фокус об'єктива: фіксований 0,06-0,15 м
- Об'єктив: f=2,0мм, F/NO2,0,FOV=100°, автоматичний ІЧ-фільтр; (стійкий до подряпин і ударів)
- Роздільна здатність відео: [1920x1080] / [1280x720] / [1280x720 60FPS] / [848x480] / [720x480] / [720x480 100FPS] / [640x480] / [320x240]
- Роздільна здатність фотографії: 20 Мп (5200x3900 інтерпольована), 16МП (4608x3456 інтерпольована), 12МП (4000x3000 інтерпольована), 8МП (3264x2448), 5МП (2592x1944), 3МП (2048x1536), 1МП (1280x960)
- Інфрачервоне випромінювання: 4 інфрачервоні світлодіоди (940 нм), діапазон 0,03-0,5 м
- Джерело живлення: 4 батарейки типу AA*(в комплекті); зовнішній DC6V/1A ** [* не входить до комплекту]
- Мова пристрою: EN, DE, SP, FR, IT, NL, FI, SE, DK, PO
- Матеріал: ABS пластик
- Робоча температура: -10 ° С до +50 ° С
- Вага / Розміри камери: 141 г (без батарей) / (Д) 8,7 х (Ш) 4,4 х (В) 10,7
- Вага / розміри Будиночку з ящиком для насіння та ємністю для вони: 475 г / (Д) 19 х (Ш) 15,2 х (В) 22,8 см

Вміст упаковки

Technaxx FULL HD Камера-пастка TX-165, кабель Micro USB, монтажний пояс, настінне кріплення, кріплення для перил, 3-х гвинти та 3-х дюбелі, 4-х батареї типу AA, посібник користувача

Article-No.4923

