




# Mercedes-Benz AROCS 6x4



Amewi Trade e.K.

Nikolaus-Otto-Str. 18  
33178 Borcheln  
**Nemčija**


www.facebook.com/amewicom/www.  
instagram.com/amewi\_official/www.y  
outube.com/user/Amewicom

## Specifikacije:


Velikost: približno 422 x 152 x  
181 mm Teža: približno 3600 g  
Baterija: 7,2 V 400 mAh, priključek JST  
Baterija daljinski upravljalnik: 4 x AA baterije (niso vključene) Čas  
predvajanja: približno 20 minut  
Doseg: približno 30 m  
Kanal: 10  
Funkcija: naprej, nazaj, levo, desno,  
Dvigovanje in spuščanje skipa (obremenitev 10 kg, samopobiranje 4 kg)

## Vložite baterije


1 s križnim izvijačem sprostite vijak na pokrovu predala za baterije in odvijete zapah. Sedaj potisnite pokrov v odprt položaj. (Slika 2)




2 Baterijo priključite na priključek na tovornjaku in jo vstavite v predal za baterijo. (Slika 2)



3. zaklenite prostor za baterije in ponovno zategnite vijak (slika 3).




## Daljinski upravljalac



## Vklop in povezava

Vklpite daljinski upravljalnik in vozilo. Tovornjak in oddajnik se samodejno povežeta. Če je bila povezava uspešna, se oglasi zvočni signal „Beep“, ki ga je možno sprožiti.



## Luči in zvok




Pritisnite ta gumb, da vklopite zvok drugič za vklop luči in ponovno ga izklopite






Pritisnite ta gumb za vklop luči in jo vklopite in drugič za ponovno ga izklopite

## Trimanje


Če tovornjak ne vbzi naravnost naprej, ga lahko priprete.



## Korrektur bei Abweichung nach links




## Korrektur bei Abweichung nach rechts



## Vložite baterije

1. Odvijte vijak na pokrovu predala za baterije in ga odprite. (Slika 1)
2. Vstavite 4x 1,5V baterije AA (niso vključene). Bodite pozorni na pravilno polarnost. (Slika 2)
3. Ponovno zaprite prostor za baterije in zategnite vijak. (Slika 3)




**POZOR: Upošteвайте pravilno polarnost!**

## Akku laden

## Način polnjenja

Baterijo priključite na polnilnik USB, kot je na sliki. Polnilec USB priključite na vrata USB.



Status:

1. Lučka USB svetli, ko je priključen.
2. Med polnjenjem utripa lučka USB.
3. Lučka USB ugasne, ko polnjenje končano.


Čas polnjenja: 3-4 ure  
Po polnjenju odklopite polnilnik USB od baterije.

7,2 400 mAh baterija (vključena)


2

## Vložite baterije


1 s križnim izvijačem sprostite vijak na pokrovu predala za baterije in odvijete zapah. Sedaj potisnite pokrov v odprt položaj. (Slika 2)




2 Baterijo priključite na priključek na tovornjaku in jo vstavite v predal za baterijo. (Slika 2)



3. zaklenite prostor za baterije in ponovno zategnite vijak (slika 3).




## Daljinski upravljalac



## Vklop in povezava

Vklpite daljinski upravljalnik in vozilo. Tovornjak in oddajnik se samodejno povežeta. Če je bila povezava uspešna, se oglasi zvočni signal „Beep“, ki ga je možno sprožiti.



## Luči in zvok




Pritisnite ta gumb, da vklopite zvok drugič za vklop luči in ponovno ga izklopite






Pritisnite ta gumb za vklop luči in jo vklopite in drugič za ponovno ga izklopite

## Trimanje


Če tovornjak ne vbzi naravnost naprej, ga lahko priprete.




## Korrektur bei Abweichung nach links




## Korrektur bei Abweichung nach rechts




## Napolnite baterije



na levo




na desno



Pritisnite ta gumb



Pritisnite in držite gumb, korito se premika navzgor in navzdol.



Pritisnite ta gumb



Pritisnite in držite gumb, korito se premika navzgor in navzdol.

