

# Sdoppiatore per accendisigari auto 12V/24V TX-I63



-  USB QC3.0
-  120W Max. Output
-  12V Voltmeter
-  On/Off
-  Adjustable
-  10A Fuse



- Utilizzo fino a 5 dispositivi con una presa da 12V / 24V
- 2 porte USB e 1 porta USB-C (QC3.0, 2.4A e 3.4A)
- Interruttore On / Off per l'uso separato di entrambe le prese 12V / 24V
- Schermo a LED per l'indicazione della tensione
- Può essere girato per un facile accesso
- Fusibile di sicurezza sostituibile da 10 Ampere

#### Specificazioni tecniche

- Potenza in ingresso: Presa accendisigari 12V / 24V
- Potenza d'uscita USB: DC 5V / 2,4A
- Potenza d'uscita USB QC3.0: CC 5V / 3A, CC 9V / 2A, CC 12V / 1.5A
- Potenza di uscita USB-C: CC 5V / 1A - 2.4A
- Max. potenza di uscita: 120W
- Fusibile 10A per autoveicoli
- Materiale: ABS
- Peso / Dimensioni: 72,7g / (L) 122 x (P) 66 x (A) 43 mm

#### Contenuto della confezione:

sdoppiatore per accendisigari auto 12V/24V TX-I63, manuale d'istruzione



Article-No. 4915

