

Diviseur deux voies 12V/24V TX-163



- Permet d'utiliser jusqu'à 5 appareils sur un port 12V / 24V
- 2 ports USB et 1 port USB-C (QC3.0)
- Bouton Marche
- Arrêt pour utilisation individuelle de chaque port 12V / 24V
- Écran LED pour surveiller la tension
- Pivotant pour faciliter l'accès
- Fusible de sécurité de 10 ampères remplaçable

Caractéristiques techniques

- Puissance d'entrée: port allume-cigare 12V / 24V
- Puissance de sortie USB: CC 5V / 2,4A
- Puissance de sortie USB QC3.0: CC 5V/3A, CC 9V/2A CC12V/1.5A
- Puissance de sortie USB-C: CC 5V / 1A - 2,4A
- Puissance maximum de sortie max.: 120W
- Fusible automobile 10A
- Matériaux de fabrication: ABS
- Poids / Dimensions: 72,7g / (L) 122 x (l) 66 x (H) 43 mm

Contenu de la livraison:

Diviseur deux voies 12V/24V TX-163, manuel d'utilisation



Article-No. 4915

