

# 2-way 12V/ 24V splitter TX-163



- Na jednu zásuvku 12V/24V použijte max. 5 zařízení
- 2 USB porty a 1 USB-C port (QC3.0, 2.4A a 3.4A)
- Přepínač Zap./Vyp. pro samostatné použití obou 12V/24V zásuvek
- LED obrazovka ukazující napětí
- Otočný čep pro snadný přístup
- Vyměnitelná 10 ampérová bezpečnostní pojistka

#### Technické údaje

- Vstupní napětí: Zásuvka pro auto zapalovač 12V/24V
- USB výstupní napětí ss 5V/2.4A
- USB QC3.0 (oranžová) výstupní napětí: ss 5V / 3A, ss 9V / 2A, ss 12V / 1.5A
- USB-C výstupní napětí: ss 5V/3,4A
- Max. výstupní napětí: 120W
- Displej: Číselný displej LED
- Pojistka 10A automobilová pojistka
- Materiál: ABS
- Váha/Rozměry: 72.7g / (d) 122 x (š) 66 x (v) 43mm

**Obsah balení:** Duální 12V/24V Rozdvojka TX-163, Návod k obsluze



Article-No. 4915

