

2-weg 12V/ 24V Splitter TX-163



USB QC3.0



120W Max. Output



12V Voltmeter



On/Off



Adjustable



10A Fuse



- Gebruik tot 5 apparaten met één 12V / 24V contactdoos
- 2 USB-poorten en 1 USB-C-poort (QC3.0, 2,4A en 3,4A)
- Aan/Uit-schakelaar voor afzonderlijk gebruik van beide 12V/24V contactdozen
- LED-scherm voor spanningsaanduiding
- Draaibaar voor eenvoudige toegang
- Vervangbare 10 Ampère zekering

Technische specificaties

- Ingangsvermogen: 12V / 24V sigarettenaanstekercontact
- USB uitgangsvermogen: DC 5V / 2,4A
- USB QC3.0 uitgangsvermogen: DC 5V / 3A, DC 9V / 2A, DC12V / 1.5A
- USB-C uitgangsvermogen: DC 5V / 1A - 2.4A
- Max. uitgangsvermogen: 120W / Zekering 10A autozekerung
- Materiaal: ABS
- Gewicht / Afmetingen : 72,7g / (L) 122 x (B) 66 x (D) 43 mm

Inhoud van verpakking:

2-weg 12V/24V Splitter met USB TX-163, Gebruiksaanwijzing



Article-No. 4915

