

Univerzální autoalarm Pro TX-I68



Dobíjecí autoalarm



Přídavná siréna



Dálkové ovládání



Panický poplach



Detekce pohybu



1xUSB / 1xUSB-C




Nabíjení doma
nebo v autě



Provozní doba



Rychlá a snadná
instalace



- Dobíjecí autoalarm do SP12V nebo 24V cigaretové zásuvky
- SP12V nebo 24V externí siréna do prostoru automobilu pro přilákání pozornosti
- Tlačítko pro poplach (cca. 105dB)
- 1x nabíjecí port USB-C s celkovým výkonem 5V / 3,0A
- 1x nabíjecí port USB s celkovým výkonem 5V / 2,4A
- Automatické spuštění alarmu při detekci pohybu senzorem PIR
- Autoalarm a externí siréna dosahují každý hlasitosti cca. 105dB
- Možnost připojení až tří dálkových ovladačů
- Snadná manipulace a instalace

Technické údaje

- Rozsah detekce: Úhel 120°
- Vzdálenost IČ dálkového ovládání: ~10m (otevřený prostor)
- Doba trvání alarmu: autoalarm max. 2min; siréna max 30s
- Vestavěná dobíjecí 500mAh lithium-polymerová baterie 3,7V
- Doba nabíjení ~2 hodiny / Provozní doba ~7 dní / Doba pohotovosti ~14 dní
- Vstupní napětí autoalarm / siréna: SP12 nebo 24V
- Provozní proud (siréna): 100mA
- Délka kabelu sirény: 1,5m
- Přenosová frekvence: 2,4GHz / Typ frekvence: ASK
- Vyzářovaný výstupní výkon: max. 15,85mW
- Materiál: ABS
- Provozní teplota: -10°C – +50°C
- Hmotnost / rozměry (autoalarm): 69g / (D) 3,0 x (Š) 3,0 x (V) 13,5cm
- Hmotnost / rozměry (siréna): 120g / (D) 7,3 x (Š) 5,7 x (V) 6,2cm
- Hmotnost / rozměry (dálkové ovládání): 16g / (D) 5,9 x (Š) 3,7 x (V) 1,0cm

Obsah balení:

Autoalarm,
externí siréna s propojovacím kabelem
a pojistkou 3A,
dálkové ovládání (s baterií CR2032),
montážní materiál, Návod k obsluze

Autoalarm Article-No. 4927



Dálkové ovládání Article-No. 4966

