

Alarma universal para coches Pro TX-I68



Alarma de coche recargable



Sirena adicional



Mando a distancia



Alarma de pánico



Detección de movimiento



1xUSB / 1xUSB-C




Carga en casa o en el coche



Tiempo de funcionamiento



Instalación rápida y sencilla



- Alarma de coche recargable CC12V o 24V para la toma del encendedor
- Sirena externa CC12V o 24V para el vano del motor para una mayor atención
- Botón de alarma de pánico (aproximadamente 105dB)
- 1x puerto de carga USB-C con una energía de salida total de 5V / 3A
- 1x puerto de carga USB con una energía de salida total de 5V / 2,4A
- Activación automática de la alarma con detección de movimiento por el sensor PIR
- Alarma de coche y sirena externa, ambas de aproximadamente 105dB
- Posibilidad de conectar hasta 3 mandos a distancia
- Fácil manejo e instalación

Especificaciones técnicas

- Alcance de detección: Cono de ángulo de 120°
- Distancia de mando a distancia IR ~10m (campo abierto)
- Tiempo de alarma: Alarma de coche máx. 2min; Sirena máx. 30s
- Batería integrada recargable de polímero de litio 500mAh 3,7V
- Tiempo de carga ~2 horas / Tiempo de funcionamiento ~7 días / Tiempo en espera ~14 días
- Voltaje de entrada alarma de coche / sirena: CC12 o 24V
- Corriente operativa (sirena): 100mA
- Longitud de cable de la sirena: 1,5m
- Frecuencia de transmisión: 2,4GHz / Tipo de frecuencia: ASK
- Potencia de salida irradiada: máx. 15,85mW
- Material: ABS
- Temperatura operativa: -10°C – +50°C
- Peso / Dimensiones (alarma de coche): 69g / (L) 3,0 x (P) 3,0x (A) 13,5cm
- Peso / Dimensiones (sirena): 120g / (L) 7,3 x (P) 5,7 x (A) 6,2cm
- Peso / Dimensiones (mando a distancia): 16g / (L) 5,9 x (P) 3,7 x (A) 1,0cm

Contenido del paquete:

Alarma de coche, sirena externa con cable de conexión y fusible de 3A, mando a distancia (con batería CR2032), material de montaje, manual del usuario

Alarma de coche Article-No. 4927



Mando a distancia Article-No. 4966

