

Uniwersalny Alarm Samochodowy ProTX-I68



Ładowalny alarm samochodowy



Dodatkowa syrena



Pilot zdalnego sterowania



Alarm antynapadowy



Wykrywanie ruchu



1xUSB / 1xUSB-C




Ładowanie w domu lub w samochodzie



Czas pracy



Szybka i łatwa instalacja



- Akumulatorowy alarm samochodowy DC 12 lub 24V do gniazda zapalniczki samochodowej
- Syrena zewnętrzna DC 12 lub 24V do komory silnika dla większej uwagi
- Przycisk alarmu napadowego (około 105dB)
- 1 port ładowania USB-C o łącznej mocy wyjściowej 5V/3,0A
- 1 port ładowania USB o łącznej mocy wyjściowej 5V/2,4A
- Automatyczne wyzwalanie alarmu po wykryciu ruchu przez czujnik PIR
- Alarm samochodowy i syrena zewnętrzna, każde o głośności około 105dB
- Możliwość podłączenia do 3 pilotów
- Łatwa obsługa i montaż

Technical specifications

- Zakres wykrywania Kąt stożka 120°
- Pilot zdalnego sterowania IR na odległość: ~ 10m (otwarta przestrzeń)
- Czas alarmu: alarm samochodowy mak. 2min; syrena mak. 30s
- Wbudowany akumulator litowo-polimerowy 3,7V/500mAh
- Czas ładowania ~2 godziny / Czas pracy ~7 dni / Czas gotowości ~14 dni
- Napięcie wejściowe alarm samochodowy / syrena: DC 12 lub 24V
- Prąd roboczy (syrena): 100mA
- Długość kabla syreny: 1,5m
- Częstotliwość transmisji: 2,4GHz / Typ częstotliwości: ASK
- Wypromieniowana moc wyjściowa: mak. 15,85mW
- Materiał: ABS
- Temperatura pracy: -10°C - +50°C
- Waga/wymiary (alarm samochodowy): 69g / (Dł.) 3,0 x (Szer.) 3,0 x (Wys.) 13,5cm
- Waga/wymiary (syrena): 120g/(Dł.) 7,3 x (Szer.) 5,7 x (Wys.) 6,2cm
- Waga/wymiary (pilot): 16g/(Dł.) 5,9 x (Szer.) 3,7 x (Wys.) 1,0cm

Zawartość pakietu:

Alarm samochodowy, syrena zewnętrzna z kablem połączeniowym i bezpiecznikiem 3A, pilot zdalnego sterowania (z baterią CR2032), materiał montażowy, instrukcja obsługi

Alarm samochodowy Article-No. 4927



Pilot zdalnego sterowania Article-No. 4966

